

# PHILIPS

Smart Plug, typ F,  
Matter, 1 balení

Chytré příslušenství

Proměna v chytré zařízení

Chytrá automatizace

Spotřeba energie



8721103136213



## Udělejte z klasické zásuvky chytrou

Tato chytrá zásuvka během okamžiku přemění jakékoli běžné zařízení na chytré – stačí ho zapojit a můžete jej okamžitě ovládat na dálku. Vytvářejte chytré automatizace podle svého denního režimu, naplánujte automatické zapnutí a vypnutí nebo nastavte vypnutí všech zařízení najednou, abyste šetřili energii, když nejste doma. Díky vestavěnému měření můžete sledovat aktuální výkon, proud a napětí, procházet historická data spotřeby a činit chytřejší rozhodnutí pro snížení nákladů. Vše snadno nastavíte v aplikaci WiZ, která je plně kompatibilní se všemi produkty Connected by WiZ. Certifikace Matter navíc zaručuje bezproblémovou integraci s asistenty chytré domácnosti jako Alexa, Apple Home nebo Google Home.

### Jednoduché nastavení

- Nastavení nemůže být snazší

### Chytré ovládání

- Connected by WiZ
- Proměna v chytré zařízení
- Chytrá automatizace

### Chytrá zařízení

- Certifikace Matter

# Přednosti

## Nastavení nemůže být snazší

Stáhněte si aplikaci WiZ, připojte zařízení k napájení a síti Wi-Fi a můžete ho začít používat.

## Connected by WiZ

Plně kompatibilní se všemi produkty Connected by WiZ – použijte k nastavení aplikaci WiZ a zpřístupněte si všechny výhody chytrého osvětlení.

## Proměna v chytré zařízení

Zařízení prostě zapojíte do této chytré zásuvky a půjde na dálku ovládat odkudkoli – obejdete se bez kabelů i extra nástrojů.

## Chytrá automatizace

Naplánujte, že se vaše zařízení budou synchronizovaně zapínat a vypínat s vaším denním programem, nebo se ujistěte, že jsou vypnutá, když nejste doma a chcete šetřit energii.

## Certifikace Matter



Ovládejte systém pomocí svého oblíbeného asistenta pro chytrou domácnost – díky kompatibilitě s Matter je zajištěna hladká integrace s Alexou, Google Home a Apple Home.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

## Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Plast

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Baterie součástí balení: Ne
- Typ konektoru: Typ F

## Interaktivita

- Proud (A): 10

## Spotřeba elektrické energie

- Napětí: 230 V

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,084 kg
- Celková výška: 8,2 mm
- Celková délka: 5,5 mm
- Celková šířka: 5,5 mm

## Jmenovité hodnoty

- Jmenovitý výkon: Max 2300 W

## Servis

- Záruka: 2 roky

## Technické údaje

- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění

## Žárovka

- Upgradovatelný software: Ano

## Podporované systémy

- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení
- Max. počet příslušenství: 9999
- Kompatibilní operační systémy: iOS, Android
- Komunikační protokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts

## Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8721103136213
- Čistá hmotnost: 0,08 kg
- Hrubá hmotnost: 0,12 kg
- Výška: 12 cm
- Délka: 6,3 cm
- Šířka: 6,3 cm



Datum vydání:  
2026-06-10  
Verze: 0.160

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)