

PHILIPS

Stojací svítidlo Gradient,
RGBIC LED, Connected
by WiZ

Smart LED

Vícebarevné světelné efekty

Statické a dynamické světelné
režimy

Synchr. s TV (vyžaduje
hardware)



8721103160706



Záplava barev

Stojací lampa Gradient promění váš prostor. Technologie RGBIC vytváří živé vícebarevné světelné efekty najednou. Díky svému elegantnímu minimalistickému designu vypadá skvěle v každém prostoru. Přednastavené režimy vám zase umožní snadno přepínat mezi dynamickými animacemi a jemnou statickou září. Světlo se dá dokonce synchronizovat s televizní obrazovkou (vyžaduje synchronizační hardware) nebo nechat tančit do rytmu vašich oblíbených skladeb.

Jednoduché nastavení

- Nastavení nemůže být snazší

Chytré funkce

- Detekce pohybu SpaceSense
- Synchr. s hudbou

Chytrá zařízení

- Certifikace Matter

Světelné režimy

- Hladké přechody
- Pohlující osvětlení

Tvar produktu

- Stylový Design


Přednosti

Nastavení nemůže být snazší



1. Stáhněte si aplikaci WiZ2. Zapněte své světlo3. Připojte světlo k Wi-Fi

Detekce pohybu SpaceSense



Proměňte svá světla v pohybové senzory díky integrované technologii SpaceSense, které se automaticky rozsvítí, když vstoupíte do místnosti – stačí vám k tomu dvě nebo více světel či zařízení Connected by WiZ.

Synch. s hudbou




Užijte si rytmus s funkcí Music Sync. Snadno synchronizujte osvětlení s oblíbenou hudbou pomocí mikrofону ve smartphonu.

Certifikace Matter




Ovládejte systém pomocí svého oblíbeného asistenta pro chytrou domácnost – díky kompatibilitě s Matter je zajištěna hladká integrace s Alexou, Google Home a Apple Home.

Hladké přechody



Obarvíte stěny několika barvami najednou a plynule je prolinejte, abyste vytvořili nádherné světelné přechody.

Pohlcující osvětlení



Změňte svůj zážitek z domácí zábavy synchronizací osvětlení s hudbou a videem – je nutný synchronizační hardware.

Stylový Design



Moderní a minimalistický styl tohoto světla zapadne kamkoli a s kultivovanou elegancí ozdobí vaši domácnost.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Stmívatelné: Ano

Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Plast, hliník

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Výběr požadované barvy: Ano
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ano
- Plně odolné proti počasí: Ne
- Integrované LED: Ano
- Vypínač na kabelu: Ne
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne
- Solární energie: Ne
- Warm glow stmívatelné světlo: Ne

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): ≥ 80
- Teplota chromatičnosti: 2200–6500 K
- Doba zahřívání do 60 % světla: < 2

Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Obývací pokoj, Dětský pokoj, Společenská místnost

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 69 mA

Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0,7
- Napětí: 220–240 V
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 9,5

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 1,347 kg
- Celková délka: 135,5 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Frekvence: 50–60
- Průměr: 90 mm
- Celkový světelný tok svítidla: NA
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Barevné přechody i bílé světlo (RGBICW)
- Příkon žárovky: 9,7
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ano

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení
- Max. počet příslušenství: 9999
- Kompatibilní operační systémy: iOS, Android
- Komunikační protokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Funkce technologie Matter: Přes rozbočovače třetích stran (Wi-Fi)

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8721103160706
- Čistá hmotnost: 1,35 kg
- Hrubá hmotnost: 3,03 kg
- Výška: 14,8 cm
- Délka: 143,4 cm
- Šířka: 14,3 cm



Datum vydání: 2026-06-13
Verze: 0.150

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com