

# PHILIPS

Creek Wandleuchte,  
60W, E27, ohne  
Leuchtmittel

myGarden

Ohne Leuchtmittel

Schwarz

Wasserbeständig



15387/30/16



## Genießen Sie einen wunderschönen Garten

Schaffen Sie einen zauberhaften Blickpunkt für Ihren Eingangsbereich mit dieser schwarzen Philips myGarden Wandleuchte. Sie besteht aus hochwertigem Aluminium und erzeugt ein warmweißes, energiesparendes Licht. Jetzt müssen Sie nur noch Ihren Garten genießen.

### **Gestalten Sie Ihren Garten mit Licht**

- Dekorative Außenbeleuchtung
- Auswahl für traditionellen Stil
- Auswahl an Wandleuchten für den Außenbereich
- Qualitativ hochwertiges Aluminium und hochwertige Kunststoffe

### **Beleuchten Sie Ihren Garten mit qualitativ hochwertigem Licht**

- Energiesparend
- Leistungsstarkes Licht

### **Erleben Sie einfache Außenbeleuchtung**

- Wetterfest

# Besonderheiten

## Dekorative Außenbeleuchtung

Durch Außenleuchten können Sie Ihrem Garten oder Außenbereich ein schöneres Aussehen verleihen. Einmalige Besonderheiten werden durch Licht hervorgehoben, Wege werden stilvoll beleuchtet und es wird ein perfektes Ambiente für unvergessliche Abende mit Freunden und der Familie geschaffen. Aus diesem Grund hat Philips myGarden entwickelt, eine Produktpalette an Außenbeleuchtung, die die richtige Mischung aus Flair und Funktionalität bietet und Ihnen dadurch hilft, das Beste aus Ihrem Außenbereich mit Ihrem persönlichen Stil herauszuholen.

## Auswahl für traditionellen Stil

Die Leuchte wurde in Europa entwickelt und verfügt über ein einmaliges Design, mit dem Sie Ihrem Außenbereich eine traditionelle Optik verleihen können.

## Auswahl an Wandleuchten für den Außenbereich

Nutzen Sie mit dieser Wandleuchte Ihren Außenbereich optimal. Sie lässt sich perfekt nahe Ihrer Eingangstür oder auf Ihren Terrassenmauern befestigen.

## Qualitativ hochwertiges Material

Diese Philips Leuchte wurde speziell für Außenbereiche entwickelt. Sie ist äußerst robust und langlebig und beleuchtet so Ihren Garten Nacht für Nacht. Sie besteht aus qualitativ hochwertigem Spritzguss-Aluminium und hochwertigen Kunststoffen.

## Energiesparend



Diese Philips Leuchte ist im Vergleich zu Standardlichtquellen so energiesparend, dass Sie Geld bei Ihrer Stromrechnung sparen und dazu noch einen Beitrag zur Umwelt leisten.

## Leistungsstarkes Licht

Diese Außenleuchte sorgt für leistungsstarkes, warmweißes Licht. Ein heller Lichtkegel zur Beleuchtung Ihres Gartens oder Ihrer Terrasse.

## Wetterfest



Diese Philips Außenleuchte wurde speziell für feuchte Umgebungen im Freien entworfen und strengen Tests unterzogen, die die Wasserfestigkeit bestätigen. Die IP-Schutzart wird durch zwei Ziffern festgelegt: die erste bezieht sich auf die Schutzstufe gegen Staub, die zweite auf die Schutzstufe gegen Wasser. Diese Leuchte verfügt über die Schutzart IP44, d. h. sie ist gegen Spritzwasser geschützt und eignet sich perfekt für Außenbereiche.

# Daten

## Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Metall

## Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Vollständig witterungsbeständig: Ja
- LED integriert: Nein

## Gartenbereich

- Gartenbereich: Garten und Terrasse

### Sonstiges

- Speziell geeignet für: Garten, Patio
- Stil: Klassisch
- Typ: Wandleuchten
- EyeComfort: Nein
- Zusätzliche Funktionen: wasserbeständig

### Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,500 kg
- Gesamte Höhe: 195 mm
- Gesamte Länge: 180 mm
- Gesamte Breite: 130 mm

### Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

### Technische Daten

- Lichttechnologie: LED
- Netzstrom: 50–60 Hz
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: Lampe nicht im Lieferumfang enthalten
- Fassung/Sockel: E27
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: -
- IP-Code: IP44 | Zugangsgeschützt (Draht), spritzwassergeschützt
- Schutzklasse: Klasse II
- Austauschbare Lichtquelle: Ja
- Anzahl Lichtquellen: 1

### Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Nein

### Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: No
- Festgelegter Support-Zeitraum: Nicht anwendbar
- Kompatible Betriebssysteme: Nicht anwendbar
- Kommunikationsprotokoll: Nicht anwendbar

### Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8718291443520
- Nettogewicht: 0,5 kg
- Bruttogewicht: 0,64 kg
- Höhe: 21,8 cm
- Länge: 13,8 cm
- Breite: 19,3 cm



Ausstellungsdatum:  
2026-05-13  
Version: 0.534

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.