





# Genießen Sie Ihren wunderschönen Garten mit Licht

Schaffen Sie einen bezaubernden Blickpunkt für Ihren Zugangsweg mit dieser schwarzen Wegeleuchte Alpenglow von Philips. Sie ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und wetterfest. Jetzt müssen Sie nur noch Ihren Aufenthalt im Garten genießen.

#### Verleihen Sie Ihrem Garten mehr Stil

· Qualitativ hochwertiges Aluminium und hochwertige Kunststoffe

#### **Besondere Eigenschaften**

- Einfache Installation
- Wetterfest

#### Genießen Sie Ihren Außenbereich

· Schaffen Sie eine stilvolle und einladende Atmosphäre

### Besonderheiten

#### **Qualitativ hochwertiges Material**

Diese Philips Leuchte wurde speziell für Außenbereiche entwickelt. Sie ist äußerst robust und langlebig und beleuchtet so Ihren Garten Nacht für Nacht. Sie besteht aus qualitativ hochwertigem Spritzguss-Aluminium und hochwertigen Kunststoffen.

#### **Einfache Installation**



Die Installation einer Leuchte gestaltet sich nicht immer einfach. Bei der Außenleuchte von Philips wurde besonders auf eine einfache Handhabung geachtet, um Ihnen die Installation zu erleichtern. Im Lieferumfang des Produkts ist ein Torxschlüssel enthalten, den Sie während der Installation benötigen.

#### Wetterfest



Diese Philips Außenleuchte wurde speziell für feuchte Umgebungen im Freien entworfen und strengen Tests unterzogen, die die Wasserfestigkeit bestätigen. Die IP-Schutzart wird durch zwei Ziffern festgelegt: die erste bezieht sich auf die Schutzstufe gegen Staub, die zweite auf die Schutzstufe gegen Wasser. Diese Leuchte verfügt über die Schutzart IP44, d. h. sie ist gegen Spritzwasser geschützt und eignet sich perfekt für Außenbereiche.

#### Schaffen Sie eine stilvolle Atmosphäre

Diese Wandleuchte wurde neuesten Trends und Lebensstilen nach entwickelt. Sie fügt sich mühelos in Ihre Einrichtung ein und schafft so die von Ihnen gewünschte Atmosphäre.

### Daten

#### Design und Materialausführung

Farbe: SchwarzMaterial: Metall

#### Umweltschutz

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- · Vollständig witterungsbeständig: Ja
- · LED integriert: Nein

#### Gartenbereich

Gartenbereich: Garten und Terrasse

#### Lichteigenschaften

· Nennlichtausbeute (Nom): 100 lm/W

#### **Sonstiges**

- · Stil: Klassisch
- Typ: Wegeleuchten
- EyeComfort: Nein
- Zusätzliche Funktionen: wasserbeständig

#### Produktabmessungen und -gewicht

Nettogewicht: 1,454 kg
Gesamte Höhe: 899 mm
Gesamte Länge: 174 mm
Gesamte Breite: 174 mm

#### Service

• Garantie: 2 Jahr(e)

#### **Technische Daten**

• Netzstrom: 50-60 Hz

 Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: Lampe nicht im Lieferumfang enthalten

• Fassung/Sockel: E27

 Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: -

Maximale Wattleistung der

Ersatzlampe: 60

 IP-Code: IP44 | Zugangsgeschützt (Draht), spritzwassergeschützt

· Schutzklasse: Klasse I

· Austauschbare Lichtquelle: Ja

· Anzahl Lichtquellen: 1

#### Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8718696158173

Nettogewicht: 1,45 kgBruttogewicht: 1,71 kg

Höhe: 35,6 cmLänge: 18,6 cmBreite: 23,6 cm



Ausstellungsdatum: 2025-11-01 Version: 0.525 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.