

PHILIPS

Runner Decken-/
Wandspot 2x

Decken-/Wandspots

Ohne Leuchtmittel

Weiß



53092/31/12



Hochwertiger Spot ohne Leuchtmittel

Dieser kleine, elegante und schlichte Zweispot im Industriedesign eignet sich hervorragend für moderne Innenausstattungen. Das weiße Aluminiumgehäuse ergänzt die Lichtquelle tadellos. Ein beeindruckendes, dekoratives Glanzstück mit rotierender Lichtquelle.

Besseres Design für optimale Beleuchtung

- Schwenkbarer Spotkopf für maximale Flexibilität

Besonderheiten

Leicht schwenkbarer Spotkopf

Der schwenkbare Spotkopf wurde entworfen, um das Licht dorthin zu leiten, wo du es am meisten benötigst.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Metall
- Gehäusefarbe: Weiß

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Ja
- Akzentuierter Lichtstrahl: Ja
- LED integriert: Nein
- Produktmontage mit einer Armlänge Abstand: Ja

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Küche, Schlafzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer, Home Office, Flur
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Decken-/Wandspots
- EyeComfort: Nein

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,825 kg
- Höhe: 10,9 cm
- Länge: 30,5 cm
- Breite: 9,0 cm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: No bulb included
- Netzstrom: AC 220–240
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: Lampe nicht im Lieferumfang enthalten
- Leuchte ist kompatibel mit Lampe(n) der Klasse: A++ bis E
- Fassung/Socket: GU10
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 20W
- Maximale Wattleistung der Ersatzlampe: 20
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse I
- Austauschbare Lichtquelle: Ja
- Schutzart (IP): IP20 | Fernhalten von Fingern
- Anzahl Lichtquellen: 2
- IEC-Schutzklasse: Schutzklasse I

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8718291487944
- Nettogewicht: 0,83 kg
- Bruttogewicht: 0,95 kg
- Höhe: 31,6 cm
- Länge: 10,2 cm
- Breite: 10,9 cm



Ausstellungsdatum:
2026-05-20
Version: 0.530

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.