

PHILIPS

Röhrenförmige
Glühlampe

Dekorative Lampe in
Röhrenform

7 W

E14

Klar

Dimmbar



8711500250087



Gemütliche, dekorative Beleuchtung

Die dekorativen Glühlampen von Philips wurden speziell für niedrige Lichtintensitäten entwickelt (unter 60 Lumen). Sie bieten ein warmes, anheimelndes Schimmern, das sich ideal für ein entspannendes Ambiente eignet. Sie eignen sich perfekt zur Verwendung in offenen Leuchten.

Beleuchtung für spezielle Zwecke

- Für besondere Anwendungen

Besonderheiten

Für besondere Anwendungen



Die Glühlampen von Philips für spezielle Zwecke wurden für besondere Anwendungen entwickelt. Lampen für die allgemeine Beleuchtung Ihres Zuhauses stehen mit den Halogen-, Energiespar- und LED-Lampen von Philips zur Verfügung.

Daten

Lampeneigenschaften

- Form: Haushaltsgerät
- Lampenform: Nicht ausgerichtete Lampe
- Sockel: E14
- Technologie: Glühlampe
- Kolbenausführung: Klar
- Dimmbar: Ja

Lampenabmessungen

- Durchmesser: 17 mm
- Höhe: 54 mm
- Breite: 17 mm

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 1 Jahr
- Lichtstromerhalt: 0.8
- Anzahl der Schaltzyklen: 4.000
- Nennlebensdauer: 1.000

Lichteigenschaften

- Anwendung: Nachtlicht
- Farbwiedergabeindex (CRI): 100
- Farbtemperatur: 2700 K
- Lichtfarben-Kategorie: Warmweiß
- Startzeit: 0 s
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung s
- Ähnlichste Farbtemperatur: 2700
- Lichtstrom: 21 lm

Andere Eigenschaften

- CE-Zeichen: Ja

Stromversorgung

- Leistungsfaktor (Bruchteil): 1

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 1
- Spannung: 230-240 V
- Leistung: 7 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 7

Nennwerte

- Nennlebensdauer: 1.000
- Nennlichtstrom: 21 lm
- Nennleistung: 7.0 W

Technische Daten

- Nutzlebensdauer der Lampen: 1.000
- Form: Haushaltsgerät
- Dimmbar: Ja
- Sockel: E14

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8711500250087
- Nettogewicht: 8 g
- Bruttogewicht: 14 g
- Höhe: 5,9 cm
- Länge: 2,6 cm
- Breite: 2,6 cm



Ausstellungsdatum:
2026-05-30
Version: 0.240

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com