

Lampe

LED

40 W

E27

8718696167762



Perfektionieren Sie den modernen Look

Dieses Philips Modern-Kabel verfügt über einen stoffumwickelten Mantel und einen Metallsockel mit mattierter Oberfläche, um eine moderne Atmosphäre in Ihren Wohnbereich zu bringen. Kombiniert mit einer E27 LED Lampe aus der Philips Modern-Reihe sorgt es für einen perfekten Look.

Wie für Ihr Wohn- und Schlafzimmer gemacht

- Qualitativ hochwertiges Material
- Verstellbare Kabellänge

Wählen Sie einen einfachen Ersatz für Ihre alten Glühlampen

- Kabel

Besonderheiten

Qualitativ hochwertiges Material [Kabel]

Dieses schöne textilummantelte Kabel stellt sicher, dass Ihre Lampe nach der Installation gerade hängt. Die seidenmatte Optik des Metallsockels betont den antiken Look jeder Lampe.

Verstellbare Kabellänge [Kabel]

Das Kabel ist auf verschiedene Höhen einstellbar. So erhalten Sie eine flexible, stilvolle und dynamische Kombination für eine Pendelleuchte über Ihrer Kücheninsel oder Ihrem Esstisch.

Kabel

Die Philips Lampen können in Kombination mit einem der Philips Kabel verwendet werden, um Ihre Innenbeleuchtung abzurunden und einen Industrial-Look in Ihren Wohnraum zu bringen.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck:
Innenbeleuchtung
- Lampenform: Zubehör
- Sockel: E27
- dimmbar: Nein

Nutzlebensdauer

- Lichtstromerhalt: 70%
- Anzahl der Schaltzyklen: 25.000
- Nennlebensdauer: 10.950

Garantie

- Garantiedauer: 2 Jahre

Lichteigenschaften

- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort
volle Lichtleistung
- Nennlichtausbeute (Nom): 0,00 lm/W

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 330 mA
- CE-Zeichen: Ja
- EU RoHS-konform: Ja

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0,5
- Spannung: 120-240 V
- Leistung: 40 W

Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 10,7 cm

Nennwerte

- Nennleistung: 40 W

Technische Daten

- Frequenz: 50–60
- Netzfrequenz: 50 to 60
- Sockel: E27
- Eine Verwendung in geschlossenen Leuchten ist möglich: No

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC – Produkt: 8718696167762
- Nettogewicht: 0,43 kg
- Bruttogewicht: 0,48 kg
- Höhe: 16,9 cm
- Länge: 7,1 cm
- Breite: 16,9 cm



Ausstellungsdatum:
2025-12-13
Version: 0.1046

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.