



Filament-Lampe in Kugelform, Bernstein 25 W G200 E27



Wetten, Du findest keine elegantere Lampe? Diese großformatige, kugelförmige smarte LED-Lampe mit bernsteinfarbener Beschichtung verleiht Deinen dekorativen Leuchten oder überall dort, wo Du es stilvoll haben möchtest, eine eindrucksvolle Vintage-Atmosphäre. Hunderte Weißlichttöne von gemütlich bis kühl stehen zur Wahl. Außerdem kannst Du mit der automatischen Anpassung Deinen sich immer wieder ändernden Bedürfnissen und Stimmungen nachgehen. Alles ist über WLAN mit der WiZ App, der WiZ Fernbedienung oder Deiner Stimme steuerbar.

PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Smarte Tunable White Lampe
- Bis zu 390 Lumen
- Einfaches Plug-and-Play
- Steuerung per App oder Sprache




Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen

Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.



Lampen nach eigenem Zeitplan einstellen

Die smarten Lampen können automatisch auf tägliche oder wöchentliche Routinen reagieren. Stelle Deine Lampen so ein, dass sie sich morgens oder bevor Du nach Hause kommst einschalten. Sie lassen sich energiesparend so einstellen, dass sie sich ausschalten, wenn sie nicht gebraucht werden.



Die perfekte persönliche Lichtszene

Mithilfe einer persönlichen Zusammenstellung verschiedener Farb- und Weißlichteinstellungen entsteht die perfekte Lichtatmosphäre für jeden Moment des Tages. Mit der WiZ App, der Fernbedienung oder der Stimme sind neue Szenen ganz schnell gespeichert.




Passende Stimmung mit einstellbarem warmweißen bis kaltweißen Licht

Wähle aus vielen verschiedenen Lichteinstellungen von belebendem kaltweißem bis warmweißem Licht aus oder erzeuge mit einem voreingestellten Lichtmodus wie Fokus und Entspannen die optimale Atmosphäre für deine Aktivitäten.



Smarte Lampen auch ohne Dimmer dimmen

Die Lampen lassen sich mit dem Smartphone, dem WiZ Zubehör zur Steuerung oder der Stimme ganz einfach auf die gewünschte Helligkeit einstellen. Ein teurer Dimmer ist nicht erforderlich.



Smarte Beleuchtung nach Bedarf steuern

WiZ ermöglicht eine vielfältige Steuerung von smarter Beleuchtung. Die Lampen lassen sich mit dem Smartphone, der Stimme, der WiZ Fernbedienung oder mit dem vorhandenen Wandschalter zwischen zwei bevorzugten Lichtmodi umschalten. Funktioniert mit Google Home, Alexa und Siri Shortcuts.

TECHNISCHE DATEN

LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:
Innenbeleuchtung
Lampenform: G200
Sockel: E27
Glasart: Bernsteinfarben
Dimmbar: Ja

LAMPENABMESSUNGEN

Gewicht: 0,35 kg

NUTZLEBENSDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei
2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
Lichtstromerhalt: 70%
Anzahl der Schaltzyklen: 20.000
Nennlebensdauer: 15.000

ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

LED integriert: Ja
Solarenergie: Nein
Warmes, dimmbares Licht: Nein

LICHTEIGENSCHAFTEN

Farbkonsistenz: 6 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI): ≥ 90
Farbtemperatur: 2000-5000 K
Lichtfarben-Kategorie: Einstellbares
Weiß
Nomineller Lichtstrom: 390 lm
Startzeit: < 0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort
volle Lichtleistung
Nennlichtausbeute (Nom): 65

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 39 mA

INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNG

EAN: 8718699786830
Artikelnr.: 871869978683002
Produkttitel: Wi-Fi BLE 25W G200 E27
920-50 Amb 1CT/2

STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0.5
Spannung: 220-240 V
Äquivalente Wattleistung: 25 W
Energieeffizienz-Label (EEL): G
Leistung: 6 W
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 6

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Gesamte Höhe: 289 mm
Gesamte Länge: 289 mm
Gesamte Breite: 200 mm

NENNWERTE

Nennlebensdauer: 15.000
Nennlichtstrom: 390 lm
Nennleistung: 6 W

TECHNISCHE DATEN

Frequenz: 50-60
Lichttechnologie: LED
EPREL-Registrierungsnummer:
1901136
Referenz für Lichtstrommessung:
Sphere

WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes
WLAN: 802.11b/g/n
Festgelegter Support-Zeitraum:
Mindestens 60 Monate nach dem
Einführungsdatum
Max. Anzahl von Zubehör: 9999
Kompatible Betriebssysteme: iOS
Android
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WLAN (2,4 GHz)
Kompatibilität mit Systemen von
Drittanbietern: Google Assistant
Heimelig IFTTT Samsung SmartThings
Siri-Kurzbefehle
Matter-Funktionalität: Über Hubs von
Drittanbietern (WLAN)

PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8718699786830
Nettogewicht: 0,35 kg
Bruttogewicht: 0,7 kg
Höhe: 32 cm
Länge: 22,5 cm
Breite: 22,5 cm