



## Filament-Lampe Globe, Bernstein 25 W G200 E27



Diese übergroße WiZ Filament-Lampe in Globe-Form mit bernsteinfarbenem Schimmer ist ein Blickfang in jedem Raum. Sie erzeugt ein warm- oder kaltweißes Licht, das mit der WiZ App oder per Sprachsteuerung gedimmt werden kann. Nutze außerdem die voreingestellten Lichtmodi.

## PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Smarte Tunable White Lampe
- Bis zu 390 Lumen
- Einfaches Plug-and-Play
- Steuerung per App oder Sprache



## Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen

Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.



## Lampen nach eigenem Zeitplan einstellen

Die smarten Lampen können automatisch auf tägliche oder wöchentliche Routinen reagieren. Stelle Deine Lampen so ein, dass sie sich morgens oder bevor Du nach Hause kommst einschalten. Sie lassen sich energiesparend so einstellen, dass sie sich ausschalten, wenn sie nicht gebraucht werden.



## Die perfekte persönliche Lichtszene

Mithilfe einer persönlichen Zusammenstellung verschiedener Farb- und Weißlichteinstellungen entsteht die perfekte Lichtatmosphäre für jeden Moment des Tages. Mit der WiZ App, der Fernbedienung oder der Stimme sind neue Szenen ganz schnell gespeichert.



## Passende Stimmung mit einstellbarem warmweißen bis kaltweißen Licht

Wähle aus vielen verschiedenen Lichteinstellungen von belebendem kaltweißem bis warmweißem Licht aus oder erzeuge mit einem voreingestellten Lichtmodus wie Fokus und Entspannen die optimale Atmosphäre für deine Aktivitäten.



## Smarte Lampen auch ohne Dimmer dimmen

Die Lampen lassen sich mit dem Smartphone, dem WiZ Zubehör zur Steuerung oder der Stimme ganz einfach auf die gewünschte Helligkeit einstellen. Ein teurer Dimmer ist nicht erforderlich.



## Smarte Beleuchtung nach Bedarf steuern

WiZ ermöglicht eine vielfältige Steuerung von smarter Beleuchtung. Die Lampen lassen sich mit dem Smartphone, der Stimme, der WiZ Fernbedienung oder mit dem vorhandenen Wandschalter zwischen zwei bevorzugten Lichtmodi umschalten. Funktioniert mit Google Home, Alexa und Siri Shortcuts.

## TECHNISCHE DATEN

### LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:  
Innenbeleuchtung  
Lampenform: G200  
Sockel: E27  
Glasart: Bernsteinfarben  
Dimmbar: Ja

### LAMPENABMESSUNGEN

Gewicht: 0,35 kg

### NUTZLEBENSDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei  
2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr  
Lichtstromerhalt: 70%  
Anzahl der Schaltzyklen: 20.000  
Nennlebensdauer: 15.000

### ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

LED integriert: Ja  
Solarenergie: Nein  
Warmes, dimmbares Licht: Nein

### LICHTEIGENSCHAFTEN

Farbkonsistenz: 6 SDCM  
Farbwiedergabeindex (CRI):  $\geq 90$   
Farbtemperatur: 2000-5000 K  
Lichtfarben-Kategorie: Einstellbares  
Weiß  
Nomineller Lichtstrom: 390 lm  
Startzeit:  $< 0.5$  s  
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort  
volle Lichtleistung  
Nennlichtausbeute (Nom): 65

### ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 39 mA

### INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNG

EAN: 8718699786830  
Artikelnr.: 871869978683001  
Produkttitel: Wi-Fi BLE 25W G200 E27  
920-50 Amb 1CT/2

### STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0.5  
Spannung: 220-240 V  
Äquivalente Wattleistung: 25 W  
Energieeffizienz-Label (EEL): G  
Leistung: 6 W  
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 6

### PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Gesamte Höhe: 289 mm  
Gesamte Länge: 289 mm  
Gesamte Breite: 200 mm

### NENNWERTE

Nennlebensdauer: 15.000  
Nennlichtstrom: 390 lm  
Nennleistung: 6 W

### SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

### TECHNISCHE DATEN

Frequenz: 50-60  
Lichttechnologie: LED  
EPREL-Registrierungsnummer:  
1901136  
Referenz für Lichtstrommessung:  
Sphere

### DIE LAMPE

Software-Upgrades möglich: Ja

### WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes  
WLAN: 802.11b/g/n  
Festgelegter Support-Zeitraum:  
Mindestens 60 Monate nach dem  
Einführungsdatum  
Max. Anzahl von Zubehör: 9999  
Kompatible Betriebssysteme: iOS  
Android  
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth  
WLAN (2,4 GHz)  
Kompatibilität mit Systemen von  
Drittanbietern: Google Assistant  
Heimelig IFTTT Samsung SmartThings  
Siri-Kurzbefehle  
Matter-Funktionalität: Über Hubs von  
Drittanbietern (WLAN)

### PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8718699786830  
Nettogewicht: 0,35 kg  
Bruttogewicht: 0,7 kg  
Höhe: 32 cm  
Länge: 22,5 cm  
Breite: 22,5 cm