



Spot 50W PAR16 GU10



Es geht um Deinen Komfort und Deinen Wohlbefinden! Diese smarten Spots in der herkömmlichen GU10-Form haben sehr viel mehr zu bieten: ein einstellbares weißes Licht für alle Bedürfnisse und Stimmungen. Nutze kühles Licht, wenn Du Dich konzentrieren musst, oder gemütliches Licht, wenn Du Dich entspannen möchtest, einfach so, wie es für Dich am besten und angenehmsten ist. Alles ist über WLAN mit der WiZ App, der WiZ Fernbedienung oder Deiner Stimme steuerbar.

PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Smarte Tunable White Lampe
- Bis zu 345 Lumen
- Einfaches Plug-and-Play
- Steuerung per App oder Sprache




Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen

Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.



Exklusives SpaceSense™ Licht, das sich bei Bewegung einschaltet

Die SpaceSense-Technologie von WiZ verwandelt Lampen in Bewegungsmelder. Mindestens zwei WiZ Lampen in einem Raum sind nötig, um die Funktionen SpaceSense in der WiZ App zu aktivieren und Lampen mithilfe der Bewegungserkennung automatisch ein- und auszuschalten. Das ist einfach. Das ist SpaceSense. Das ist WiZ.



Energieverbrauch überwachen

Die WiZ App gibt Auskunft über den Energieverbrauch der Lampen. Durch einfachen Zugriff auf einen wöchentlichen oder täglichen Bericht ist es ganz einfach, sich über den Energieverbrauch zuhause zu informieren.



Lampen nach eigenem Zeitplan einstellen

Die smarten Lampen können automatisch auf tägliche oder wöchentliche Routinen reagieren. Stelle Deine Lampen so ein, dass sie sich morgens oder bevor Du nach Hause kommst einschalten. Sie lassen sich energiesparend so einstellen, dass sie sich ausschalten, wenn sie nicht gebraucht werden.



Die perfekte Lichtszene für den Außenbereich

Erzeuge mit verschiedenen Farb- und Weißlichteinstellungen die perfekte Lichtatmosphäre für die schönen Momente im Garten. Neue Szenen sind mit der App, der Fernbedienung oder der Stimme ganz schnell gespeichert.



Passende Stimmung mit einstellbarem warmweißen bis kaltweißem Licht

Wähle aus vielen verschiedenen Lichteinstellungen von belebendem kaltweißem bis warmweißem Licht aus oder erzeuge mit einem voreingestellten Lichtmodus wie Fokus und Entspannen die optimale Atmosphäre für deine Aktivitäten.

TECHNISCHE DATEN

LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:
Innenbeleuchtung
Lampenform: PAR16
Sockel: GU10
Glasart: Satiniert
dimmbar: Ja

LAMPENABMESSUNGEN

Gewicht: 0,05 kg

NUTZLEBENSDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei
2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
Lichtstromerhalt: 70%
Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
Nennlebensdauer: 15.000

LICHTEIGENSCHAFTEN

Abstrahlwinkel: 36 Grad
Farbkonsistenz: 6 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI): ≥ 90
Farbtemperatur: 2700-6500 K
Lichtfarben-Kategorie: Einstellbares
Weiß
Nomineller Lichtstrom: 345 lm
Startzeit: < 0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort
volle Lichtleistung
Nennlichtausbeute (Nom): 73

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 40 mA

INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNG

EAN: 8718699787110
Artikelnr.: 871869978711001
Produkttitel: Wi-Fi BLE 50W GU10
927-65 TW 1PF/6

STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0.51
Spannung: 220-240 V
Äquivalente Wattleistung: 50 W
Energieeffizienz-Label (EEL): G
Leistung: 4,7 W
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 5

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Gesamte Höhe: 58 mm
Gesamte Länge: 58 mm
Gesamte Breite: 50 mm

NENNWERTE

Nennlebensdauer: 15.000
Nennlichtstrom: 345 lm
Spitzenintensität des
Strahlmittelpunkts: 550 cd
Nennleistung: 4.7 W

TECHNISCHE DATEN

Frequenz: 50-60
EPREL-Registrierungsnummer:
804321
Referenz für Lichtstrommessung:
Narrow Cone

WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes
WLAN: 802.11b/g/n
Festgelegter Unterstützungszeitraum:
Minimum of 60 months after
introduction date
Max. Anzahl von Zubehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WLAN (2,4 GHz)
Kompatibilität mit Systemen von
Drittanbietern: Google Assistant
Heimelig IFTTT Samsung SmartThings
Siri-Kurzbefehle

PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8718699787110
Nettogewicht: 0,05 kg
Bruttogewicht: 0,09 kg
Höhe: 16 cm
Länge: 7 cm
Breite: 7 cm