



Bewegungssensor

Dieser kabellose WiZ Bewegungsmelder für Innenräume nutzt Bewegungserkennung, um Deine Lampen ein- und auszuschalten. Positioniere ihn am Eingang oder in einem Flur, damit du im Vorbeigehen die gewünschten Lichtmodi auswählen kannst. Stelle ihn so ein, dass sich das Licht nach Verlassen des Raums ausschaltet oder die Helligkeit verringert wird. Der Bewegungsmelder mit einer Reichweite von bis zu 3 Metern steuert alle Lampen in einem Raum. Stelle den Bewegungsmelder in der WiZ App so ein, dass er während des Tages verschiedene Lichtmodi auswählt (zum Beispiel Warmweiß am Abend oder Nachtlicht in der Nacht).

PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Akkubetrieben
- IP20/Kunststoff/Weiß
- Funktioniert mit allen Produkten von WiZ Connected



Einfache, kabellose Installation

Batteriebetrieben, keine Verkabelung erforderlich. Die Installation erfolgt schnell und einfach mit Schrauben an der Decke/Wand, oder durch Platzierung auf einem Tisch.



Flexible Bewegungseinstellungen für mehr Komfort

Lass die Lampen mit einer bestimmten Helligkeit oder einem bestimmten Modus wie Nachtlicht oder Tageslicht angehen. Du kannst festlegen, was geschehen soll, wenn keine Bewegung mehr erkannt wird, und nach welcher Zeit eine Reaktion erfolgen soll.




Zur richtigen Zeit das richtige Licht einstellen

Die Sensoren lassen sich in der WiZ App durch das Einstellen bestimmter Rhythmen so programmieren, dass Deine bevorzugten Lichtmodi zu verschiedenen Tageszeiten aktiviert werden.



Kompatibel mit allen „Connected by WiZ“ Lampen

Dieses WiZ Zubehör für die Steuerung wurde entwickelt, um alle Beleuchtungsarten im WiZ System zu steuern. Alle Lampen jeder Marke lassen sich damit steuern, solange sie die Aufschrift „Connected by WiZ“ tragen.



Lampen durch Bewegung auslösen

Es ist möglich, Lampen durch Bewegungserkennung ein-/auszuschalten, zu dimmen oder ihre Farbe zu ändern. Dieser Sensor stellt eine direkte Verbindung zu den WiZ Lampen her. Er funktioniert auch, wenn das WLAN ausgefallen ist.



Große Verbindungsreichweite von 15 m

Dieser Sensor verbindet sich in einer normalen Innenumgebung mit Trennwänden und Wänden in einer Reichweite von bis zu 15 Metern mit WiZ Lampen.

TECHNISCHE DATEN

DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Weiß
Material: Kunststoff

ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Erkennungsbereich: 0 - 3 m
Steuerdistanz: 15 m

STROMVERBRAUCH

Spannung: 3 V

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 0,057 kg
Gesamte Höhe: 50 mm
Gesamte Länge: 62 mm
Gesamte Breite: 62 mm

SERVICE

Garantie: 1 Jahr(e)

TECHNISCHE DATEN

Batterietyp: AA (LR6)
IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)
Schutzklasse: Klasse III

WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes
Festgelegter Support-Zeitraum:
Mindestens 60 Monate nach dem Einführungsdatum
Max. Anzahl von Zubehör: 9999
Kompatible Betriebssysteme: iOS
Android
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WLAN (2,4 GHz)

PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8718699788209
Nettogewicht: 0,1 kg
Bruttogewicht: 0,11 kg
Höhe: 16 cm
Länge: 7 cm
Breite: 7 cm