

PHILIPS

Canaval
Deckenleuchte, 12 W

Deckenleuchten

2700 K

White

Dimmbar;SceneSwitch;Wasserbeständig



8719514326866



Ein Beleuchtungskörper, der vorhandene Schalter, drei Lichtinstellungen

Immer die passende Stimmung durch veränderte Helligkeit. Mit der Philips SceneSwitch LED-Deckenleuchte kann man zwischen drei Helligkeitseinstellungen wählen, die perfekt zu jedem Anlass passen. Es sind weder Dimmer noch zusätzliche Montagearbeiten erforderlich. Alles was man braucht, ist ein vorhandener Schalter.

Einfach in der Handhabung

- Einfache Installation

Lichteffekt

- Gleichmäßige Lichtverteilung

Sicherheit

- Beständigkeit gegen Feuchtigkeit

Hochwertige Qualität

- EyeComfort - Licht, das die Augen schont

Besonderheiten

Einfache Installation

Keinen Stress mit der Installation: Befestige oder hänge die Leuchte einfach an die Wand oder Decke und stecke den Stecker ein und schon ist die Leuchte betriebsbereit.

Gleichmäßige Lichtverteilung

Erzeuge in allen Deinen Zimmern ein gleichmäßiges und einheitliches Licht.

Beständigkeit gegen Feuchtigkeit

Dank der Beständigkeit des Produkts gegen Feuchtigkeit kannst Du es problemlos im Badezimmer, in der Küche, auf dem Balkon oder anderen Feuchträumen einsetzen.

EyeComfort

Schlechte Lichtqualität kann zu einer Überanstrengung der Augen führen. Da viele Menschen Zeit in Innenräumen verbringen, ist es wichtiger denn je, das eigene Zuhause richtig zu beleuchten. Unsere Produkte erfüllen strenge Prüfkriterien wie Tests auf Flimmern, Flackern, Blendeffekte, Farbwiedergabe und Dimmefekte, um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen für EyeComfort erfüllen. Die LED-Lampen von Philips liefern über ihre gesamte Nutzlebensdauer ein angenehmes Licht sowie mehr als zehn Jahre lang konstante Lichtqualität, Leistung und Farbe. Wechseln Sie zu einem Licht,

das Ihre Augen schont. Ihre Augen werden es Ihnen danken.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- dimmbar: Ja

Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Metall, Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 15.000
- Nennlebensdauer: 15.000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2
- Nennlichtausbeute (Nom): 100 lm/W

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Badezimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Garage
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Deckenleuchten
- EyeComfort: Ja
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar, SceneSwitch, wasserbeständig

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 96 mA

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,27 kg
- Gesamte Höhe: 68 mm
- Gesamte Länge: 250 mm
- Gesamte Breite: 250 mm

Service

- Garantie: 5 Jahr(e)

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8719514326866
- Nettogewicht: 0,28 kg
- Bruttogewicht: 0,53 kg
- Höhe: 27,9 cm
- Länge: 8,3 cm
- Breite: 27,3 cm

Technische Daten

- Durchmesser: 250 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 1200
- Lichtfarbe: Warmweißes Licht
- Netzstrom: AC 220–240
- IP-Code: IP44 | Zugangsgeschützt (Draht), spritzwassergeschützt
- Schutzklasse: Klasse I



Ausstellungsdatum:
2025-12-06
Version: 0.342

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.