

# PHILIPS


Planet Einbau- und  
Einlegeleuchte

Einbau- und  
Einlegeleuchten


2200–2700 K

Schwarz

Dimmbar



8719514328617



## Je mehr gedimmt wird, desto wärmer das Licht.

Schaffe mit den Philips LED WarmGlow Einbauspots die perfekte Atmosphäre. Je mehr gedimmt wird, desto wärmer das Licht.

# Daten

## Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

## Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Metall, Kunststoff

## Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000

## Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Ja
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

## Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 36 Grad
- Farbkonsistenz: 5 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80

## Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Home Office
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Einbau- und Einlegeleuchten
- EyeComfort: Ja
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar

## Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 33 mA
- Lichtausbeute: 71 lm/W

## Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,195 kg
- Ausschnittlänge: 6.8-7.8 cm
- Ausschnittbreite: 6.8-7.8 cm
- Höhe: 4,8 cm
- Länge: 4,8 cm
- Einbautiefe: 0,4 cm
- Breite: 9,2 cm

## Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

## Technische Daten

- Nutzlebensdauer von bis zu: 25.000 Stunde(n)
- Durchmesser: 92 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 500
- Lichtfarbe: 2200-2700
- Netzstrom: AC 220-240
- Leuchte dimmbar: Ja
- LED: Ja
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 6
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse II

## Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8719514328617
- Nettogewicht: 0,2 kg
- Bruttogewicht: 0,23 kg
- Höhe: 9,5 cm
- Länge: 7 cm
- Breite: 11,4 cm



Ausstellungsdatum:  
2025-02-27  
Version: 0.330

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.