



Stil wird groß geschrieben

Baue diesen praktischen Philips-Spot zuhause ein. Wähle Deine Philips GU10 LED-Lampe passend zu dem Stil Deines Spots und gewährleiste eine qualitativ hochwertige und langlebige Beleuchtung.

Besondere Eigenschaften

Schwenkbarer Spotkopf

Besseres Design für optimale Beleuchtung

· Langlebiges, hochwertiges Material

Besonderheiten

Schwenkbarer Spotkopf



Richten Sie das Licht exakt dorthin, wo Sie es benötigen, indem Sie den Spotkopf der Leuchte einfach verstellen, drehen oder neigen.

Qualitativ hochwertiges Material

Dieser Spot besteht aus langlebigen, hochwertigen Materialien mit überragender Optik. Dies sorgt für eine lange Lebensdauer des Produkts und dafür, dass es dein Zuhause über viele Jahre hinweg bereichert und beleuchtet.

Daten

Lampeneigenschaften

Verwendungszweck:
 Innenbeleuchtung

Design und Materialausführung

Farbe: WeißMaterial: Metall

Umweltschutz

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

· click!FIX-Montage: Ja

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche
- · Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Decken-/Wandspots
- · EyeComfort: Nein
- · Zusätzliche Funktionen: ClickFix

Produktabmessungen und -gewicht

Nettogewicht: 0,15 kg
Gesamte Höhe: 130 mm
Gesamte Länge: 80 mm
Gesamte Breite: 80 mm

Service

· Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- · Gesamte Lichtleistung der Leuchte: -
- · Netzstrom: AC 220-240
- Fassung/Sockel: GU10
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 50W
- Maximale Wattleistung der Ersatzlampe: 50
- IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)
- Schutzklasse: Klasse IAnzahl Lichtquellen: 1

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC Produkt: 8719514465138
- Nettogewicht: 0,15 kgBruttogewicht: 0,2 kg
- Höhe: 9 cmLänge: 9 cmBreite: 10,5 cm



Ausstellungsdatum: 2025-11-29 Version: 0.315 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.