




Lampe 60 W A60 E27 x2



Diese smarte, einstellbare WiZ A60 LED-Weißlichtlampe bringt biologisch wirksames Licht in Dein Leben. Mit verschiedenen Farbtönen oder einem warmweißen bis kaltweißen Licht kannst Du dich besser konzentrieren oder entspannen. Du kannst Zeitpläne zum Ein- und Ausschalten des Lichts für Deine täglichen oder wöchentlichen Aktivitäten einrichten, oder das Licht mit Deinem Smartphone oder Deiner Stimme steuern. Bei Abwesenheit leistet Dir die Fernsteuerung gute Dienste. WiZ-Lampen verbinden sich ohne zusätzliche Hardware mit Deinem WLAN.

PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Smarte Tunable White Lampe
- Bis zu 640 Lumen
- Einfaches Plug-and-Play
- Steuerung per App oder Sprache




Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen

Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.



Exklusives SpaceSense™ Licht, das sich bei Bewegung einschaltet

Die SpaceSense-Technologie von WiZ verwandelt Lampen in Bewegungsmelder. Mindestens zwei WiZ Lampen in einem Raum sind nötig, um die Funktionen SpaceSense in der WiZ App zu aktivieren und Lampen mithilfe der Bewegungserkennung automatisch ein- und auszuschalten. Das ist einfach. Das ist SpaceSense. Das ist WiZ.



Energieverbrauch überwachen

Die WiZ App gibt Auskunft über den Energieverbrauch der Lampen. Durch einfachen Zugriff auf einen wöchentlichen oder täglichen Bericht ist es ganz einfach, sich über den Energieverbrauch zuhause zu informieren.



Lampen nach eigenem Zeitplan einstellen

Die smarten Lampen können automatisch auf tägliche oder wöchentliche Routinen reagieren. Stelle Deine Lampen so ein, dass sie sich morgens oder bevor Du nach Hause kommst einschalten. Sie lassen sich energiesparend so einstellen, dass sie sich ausschalten, wenn sie nicht gebraucht werden.



Bewegungserkennung von Geräten ohne Sensor aktivieren

Die SpaceSense-Technologie von WiZ verwandelt Deine Geräte in Bewegungssensoren. Aktiviere SpaceSense in der WiZ App, damit sich die Lampen und Geräte bei Bewegungserkennung automatisch ein- und ausschalten. Für SpaceSense sind



Passende Stimmung mit einstellbarem warmweißen bis kaltweißen Licht

Wähle aus vielen verschiedenen Lichteinstellungen von belebendem kaltweißem bis warmweißem Licht aus oder erzeuge mit einem voreingestellten Lichtmodus wie Fokus und Entspannen die optimale Atmosphäre für deine Aktivitäten.



mindestens zwei WiZ Geräte in einem Raum
erforderlich.

TECHNISCHE DATEN

LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:
Innenbeleuchtung
Lampenform: A60
Sockel: E27
Glasart: Satiniert
dimmbar: Ja

LAMPENABMESSUNGEN

Gewicht: 0,13 kg

NUTZLEBENSDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei
2,7 Stunden/Tag): 25 Jahr
Lichtstromerhalt: 70%
Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
Nennlebensdauer: 25.000

LICHTEIGENSCHAFTEN

Farbkonsistenz: 6 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI): ≥ 90
Farbtemperatur: 2700-6500 K
Lichtfarben-Kategorie: Einstellbares
Weiß
Nomineller Lichtstrom: 806 lm
Startzeit: $< 0,5$ s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort
volle Lichtleistung
Nennlichtausbeute (Nom): 100

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 70 mA

INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNG

EAN: 8719514551015
Artikelnr.: 871951455101501
Produkttitel: Wi-Fi BLE 60W A60 E27
927-65 TW 2PF/6

STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0.51
Spannung: 220-240 V
Äquivalente Wattleistung: 60 W
Energieeffizienz-Label (EEL): F
Leistung: 8 W
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 8

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Gesamte Höhe: 122 mm
Gesamte Länge: 122 mm
Gesamte Breite: 60 mm

NENNWERTE

Nennlebensdauer: 25.000
Nennlichtstrom: 806 lm
Nennleistung: 8 W

TECHNISCHE DATEN

Frequenz: 50-60
EPREL-Registrierungsnummer:
584519
Referenz für Lichtstrommessung:
Sphere

WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes
WLAN: Wireless G
Festgelegter Unterstützungszeitraum:
Minimum of 60 months after
introduction date
Max. Anzahl von Zubehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WLAN (2,4 GHz)
Kompatibilität mit Systemen von
Drittanbietern: Google Assistant IFTTT
KlikAanKlikUit Samsung SmartThings
Sonos

PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8719514551015
Nettogewicht: 0,13 kg
Bruttogewicht: 0,13 kg
Höhe: 16 cm
Länge: 7 cm
Breite: 14 cm



© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer.