




## IMAGEO 3 x einstellbarer Spot

Verwende die drei einstellbaren Spots und das farbenfrohe smarte Licht, um mit der smarten Spotleuchte WiZ Imageo in Weiß in jedem Raum ein unverwechselbares Ambiente zu schaffen. In Verbindung mit dem vorhandenen WLAN kann sie über die WiZ App oder per Stimme gesteuert werden.

## PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Gesamtes Farbspektrum
- Plattenabmessungen: 8\*44 CM
- IP20/Metall/Weiß



## Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen

Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.




## Steuerung mit jeder Matter Smart-Home-Plattform

Dieses Produkt ist für Matter zertifiziert. Du kannst es ganz einfach über Google Home, Amazon Alexa, Apple Home oder eine andere Smart-Home-Plattform Deiner Wahl steuern, die auf Matter basiert.




## Exklusives SpaceSense™ Licht, das sich bei Bewegung einschaltet

Die SpaceSense-Technologie von WiZ verwandelt Lampen in Bewegungsmelder. Mindestens zwei WiZ Lampen in einem Raum sind nötig, um die Funktionen SpaceSense in der WiZ App zu aktivieren und Lampen mithilfe der Bewegungserkennung automatisch ein- und auszuschalten. Das ist einfach. Das ist SpaceSense. Das ist WiZ.



## Die perfekte persönliche Lichtszene

Mithilfe einer persönlichen Zusammenstellung verschiedener Farb- und Weißlichteinstellungen entsteht die perfekte Lichtatmosphäre für jeden Moment des Tages. Mit der WiZ App, der Fernbedienung oder der Stimme sind neue Szenen ganz schnell gespeichert.



## Millionen Lichtfarben und wechselnde Lichtmodi für einen gelungenen Tag

Wähle eine beliebige Lichtfarbe aus oder wende einfach einen für Dich entwickelten, dynamischen Lichtmodus an. Zum Beispiel entsteht mit den Lichtmodi Kaminfeuer oder Ozean eine beeindruckende Atmosphäre, die für gute Stimmung sorgt.



## Passende Stimmung mit einstellbarem warmweißen bis kaltweißem Licht

Wähle aus vielen verschiedenen Lichteinstellungen von belebendem kaltweißem bis warmweißem Licht aus oder erzeuge mit einem voreingestellten Lichtmodus wie Fokus und Entspannen die optimale Atmosphäre für deine Aktivitäten.

## TECHNISCHE DATEN

### LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:  
Innenbeleuchtung  
Lampenform: Rechteck  
dimmbar: Ja

### DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Weiß  
Material: Metall

### NUTZLEBENSDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei  
2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr  
Lichtstromerhalt: 70%  
Anzahl der Schaltzyklen: 50.000  
Nennlebensdauer: 15.000

### ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Über Fernbedienung dimmbar: Ja  
LED integriert: Nein  
LED-Lampe(n) im Lieferumfang  
enthalten: Ja  
Fernbedienung im Lieferumfang  
enthalten: Nein

### LICHTEIGENSCHAFTEN

Farbwiedergabeindex (CRI):  $\geq 90$   
Farbtemperatur: 2200-6500 K  
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2  
Nennlichtausbeute (Nom): 69 lm/W

### SONSTIGES

Speziell geeignet für: Wohnzimmer  
Esszimmer

### STROMVERBRAUCH

Spannung: 220-240 V

### PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 1,018 kg  
Gesamte Höhe: 123 mm  
Gesamte Länge: 440 mm  
Gesamte Breite: 105 mm

### SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

### TECHNISCHE DATEN

Lichtleistung der im Lieferumfang  
enthaltenen Lampe: 345  
Gesamte Lichtleistung der Leuchte:  
1035  
Lichtfarbe: Farbige und weißes Licht  
(RBGW)  
Energieklasse der im Lieferumfang  
enthaltenen Lichtquelle: G  
Wattleistung des im Lieferumfang  
enthaltenen Leuchtmittels: 4.9  
Maximale Wattleistung der  
Ersatzlampe: 5  
IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt  
(Finger)  
Schutzklasse: Klasse I  
Austauschbare Lichtquelle: Ja  
Anzahl Lichtquellen: 3

### WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes  
WLAN: Wireless G  
Festgelegter Unterstützungszeitraum:  
Minimum of 60 months after  
introduction date  
Max. Anzahl von Zubehör: 9999  
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth  
WLAN (2,4 GHz)

### PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8719514551916  
Nettogewicht: 1,02 kg  
Bruttogewicht: 1,21 kg  
Höhe: 14,5 cm  
Länge: 8,3 cm  
Breite: 44,3 cm