


Gerade Lightbar

Unsere Lichtleiste verleiht Regalen oder Ecken eines Raumes elegante Akzentbeleuchtung. Diese schmale Lichtleiste strahlt eine Vielzahl von Farben aus und passt prima dorthin, wo wenig Platz ist. Auf eine Seite gekippt lässt sich der Lichtwinkel einstellen. Wer eine längere Lichtleiste benötigt, kann mit einer zweiten Lichtleiste doppelte Wirkung erzeugen.



PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Gesamtes Farbspektrum
- Vielseitig einsetzbare Lightbar
- Einfaches Plug-and-Play



Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen

Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.




Exklusives SpaceSense™ Licht, das sich bei Bewegung einschaltet

Die SpaceSense-Technologie von WiZ verwandelt Lampen in Bewegungsmelder. Mindestens zwei WiZ Lampen in einem Raum sind nötig, um die Funktionen SpaceSense in der WiZ App zu aktivieren und Lampen mithilfe der Bewegungserkennung automatisch ein- und auszuschalten. Das ist einfach. Das ist SpaceSense. Das ist WiZ.




Lampen nach eigenem Zeitplan einstellen

Die smarten Lampen können automatisch auf tägliche oder wöchentliche Routinen reagieren. Stelle Deine Lampen so ein, dass sie sich morgens oder bevor Du nach Hause kommst einschalten. Sie lassen sich energiesparend so einstellen, dass sie sich ausschalten, wenn sie nicht gebraucht werden.



Die perfekte persönliche Lichtszene

Mithilfe einer persönlichen Zusammenstellung verschiedener Farb- und Weißlichteinstellungen entsteht die perfekte Lichtatmosphäre für jeden Moment des Tages. Mit der WiZ App, der Fernbedienung oder der Stimme sind neue Szenen ganz schnell gespeichert.



Millionen Lichtfarben und wechselnde Lichtmodi für einen gelungenen Tag

Wähle eine beliebige Lichtfarbe aus oder wende einfach einen für Dich entwickelten, dynamischen Lichtmodus an. Zum Beispiel entsteht mit den Lichtmodi Kaminfeuer oder Ozean eine beeindruckende Atmosphäre, die für gute Stimmung sorgt.



Passende Stimmung mit einstellbarem warmweißen bis kaltweißem Licht

Wähle aus vielen verschiedenen Lichteinstellungen von belebendem kaltweißem bis warmweißem Licht aus oder erzeuge mit einem voreingestellten Lichtmodus wie Fokus und Entspannen die optimale Atmosphäre für deine Aktivitäten.

TECHNISCHE DATEN

LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:
Innenbeleuchtung
Lampenform: Rechteck
Dimmbar: Ja

DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Weiß
Material: Kunststoff

NUTZLEBENSDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 25 Jahr
Lichtstromerhalt: 70%
Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
Nennlebensdauer: 25.000

ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Schwenkbarer Spotkopf: Nicht einstellbar
Über Fernbedienung dimmbar: Ja
LED integriert: Ja
Ein-/Ausschalter am Kabel: Nein
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein
Solarenergie: Nein
Warmes, dimmbares Licht: Nein

LICHTEIGENSCHAFTEN

Farbkonsistenz: 6 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI): ≥ 80
Farbtemperatur: 2200-6500 K
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2
Nennlichtausbeute (Nom): 72

SONSTIGES

Speziell geeignet für: Schlafzimmer
Esszimmer Wohnzimmer
Kinderzimmer

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 40 mA

STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0.7
Spannung: 220-240 V

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 0,35 kg
Gesamte Höhe: 42 mm
Gesamte Länge: 300 mm
Gesamte Breite: 45 mm

SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

TECHNISCHE DATEN

Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 400
Lichttechnologie: LED
Lichtfarbe: Farbiges und weißes Licht (RBGW)
Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 5.5
IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)
Schutzklasse: Klasse II

DIE LAMPE

Software-Upgrades möglich: Ja

WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes
WLAN: 802.11b/g/n
Festgelegter Support-Zeitraum: Mindestens 60 Monate nach dem Einführungsdatum
Max. Anzahl von Zubehör: 9999
Kompatible Betriebssysteme: iOS Android
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth WLAN (2,4 GHz)
Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern: Google Assistant Heimelig IFTTT Samsung SmartThings Siri-Kurzbefehle
Matter-Funktionalität: Über Hubs von Drittanbietern (WLAN)

PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8719514554153
Nettogewicht: 0,35 kg
Bruttogewicht: 0,53 kg
Höhe: 8,7 cm
Länge: 5,9 cm
Breite: 40,5 cm