



Mobiles tragbares Licht

Durch die endlose Kombination von weichem Licht und intensiven Farbverläufen verwandelst Du Dein Zuhause in einen ganz besonderen Ort. Die mobile LED-Beleuchtung eignet sich nicht nur für Innenräume, sondern auch für den Außenbereich und macht gemütliche Sitzecken sehr einladend.

PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Gesamtes Farbspektrum
- Lichteffekt mit zwei Zonen
- Touchpanel-Steuerung

EAN: 8719514554412 wizconnected.com





Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen

Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.



Die SpaceSense-Technologie von WiZ verwandelt Lampen in Bewegungsmelder. Mindestens zwei WiZ Lampen in einem Raum sind nötig, um die Funktionen SpaceSense in der WiZ App zu aktivieren und Lampen mithilfe der Bewegungserkennung automatisch einund auszuschalten. Das ist einfach. Das ist SpaceSense. Das ist WiZ.



Lampen nach eigenem Zeitplan einstellen

Die smarten Lampen können automatisch auf tägliche oder wöchentliche Routinen reagieren. Stelle Deine Lampen so ein, dass sie sich morgens oder bevor Du nach Hause kommst einschalten. Sie lassen sich energiesparend so einstellen, dass sie sich ausschalten, wenn sie nicht gebraucht werden.



Millionen Lichtfarben und wechselnde Lichtmodi für einen gelungenen Tag

Wähle eine beliebige Lichtfarbe aus oder wende einfach einen für Dich entwickelten, dynamischen Lichtmodus an. Zum Beispiel entsteht mit den Lichtmodi Kaminfeuer oder Ozean eine beeindruckende Atmosphäre, die für gute Stimmung sorgt.



Passende Stimmung mit einstellbarem warmweißen bis kaltweißen Licht

Wähle aus vielen verschiedenen Lichteinstellungen von belebendem kaltweißem bis warmweißem Licht aus oder erzeuge mit einem voreingestellten Lichtmodus wie Fokus und Entspannen die optimale Atmosphäre für deine Aktivitäten.



Lichteffekt mit zwei Zonen, an jedem Ort

Spiele mit alle Arten von Lichtfarben und erstelle daraus einen einzigartigen Farbverlauf, der wirklich zu Dir passt. Erstelle aus dynamischen Lichtmodi zu Deiner Stimmung passende Szenen, bei denen die Leuchte nach oben und unten verschiedene Farben ausstrahlt

EAN: 8719514554412 wizconnected.com



TECHNISCHE DATEN

LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck: Innenbeleuchtung dimmbar: Ja

DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Weiß Material: Kunststoff

NUTZLEBENSDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 25 Jahr Lichtstromerhalt: 70% Anzahl der Schaltzyklen: 50.000 Nennlebensdauer: 25.000

ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Batterien im Lieferumfang enthalten:

Über Fernbedienung dimmbar: Ja

LED integriert: Ja

Ein-/Ausschalter am Kabel: Nein Fernbedienung im Lieferumfang

enthalten: Nein

LICHTEIGENSCHAFTEN

Farbkonsistenz: 6 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI): ≥80
Farbtemperatur: 2200-6500 K
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2
Nennlichtausbeute (Nom): 29 lm/W

SONSTIGES

Speziell geeignet für: Wohnzimmer Esszimmer Schlafzimmer

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 90 mA

STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0.6 Spannung: 220-240 V

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 0,65 kg Gesamte Höhe: 193 mm

SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser: 116 mm

Gesamte Lichtleistung der Leuchte:

400

Lichtfarbe: Farbiges und weißes Licht

(RBGW)

Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 13.5 IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt

(Finger)

Schutzklasse: Klasse II

WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes

WLAN: Wireless G

Festgelegter Unterstützungszeitraum:

Minimum of 60 months after

introduction date

Max. Anzahl von Zubehör: 9999 Kommunikationsprotokoll: Bluetooth

WLAN (2,4 GHz)

PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8719514554412

Nettogewicht: 0,65 kg Bruttogewicht: 1,03 kg

Höhe: 27,6 cm Länge: 16,7 cm Breite: 16,7 cm

Signify

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer.

EAN: 8719514554412 wizconnected.com