



Lampe 150W A80 E27



Diese farbfähigen A80 LED-Lampen erleuchten den ganzen Raum mit einem großen, hellen und wunderschönen Regenbogen. Satte 2400 Lumen liefern funktionale Beleuchtung in 16,7 Millionen Farben. Damit kannst Du alles Mögliche beleuchten. Nutze die WiZ-App, die WiZ remote Fernbedienung oder Deine Stimme, um die passende Farbe einzustellen. Außerdem kannst Du mit der automatischen Anpassung Deinen sich immer wieder ändernden Bedürfnissen und Stimmungen nachgehen. Die Steuerung erfolgt über das vorhandene WLAN.

PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Farbfähige smarte Lampe
- Bis zu 2452 Lumen
- Einfaches Plug-and-Play
- Steuerung per App oder Sprache



Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen

Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.



Exklusives SpaceSense™ Licht, das sich bei Bewegung einschaltet

Die SpaceSense-Technologie von WiZ verwandelt Lampen in Bewegungsmelder. Mindestens zwei WiZ Lampen in einem Raum sind nötig, um die Funktionen SpaceSense in der WiZ App zu aktivieren und Lampen mithilfe der Bewegungserkennung automatisch ein- und auszuschalten. Das ist einfach. Das ist SpaceSense. Das ist WiZ.




Energieverbrauch überwachen

Die WiZ App gibt Auskunft über den Energieverbrauch der Lampen. Durch einfachen Zugriff auf einen wöchentlichen oder täglichen Bericht ist es ganz einfach, sich über den Energieverbrauch zuhause zu informieren.



Lampen nach eigenem Zeitplan einstellen

Die smarten Lampen können automatisch auf tägliche oder wöchentliche Routinen reagieren. Stelle Deine Lampen so ein, dass sie sich morgens oder bevor Du nach Hause kommst einschalten. Sie lassen sich energiesparend so einstellen, dass sie sich ausschalten, wenn sie nicht gebraucht werden.



Die perfekte persönliche Lichtszene

Mithilfe einer persönlichen Zusammenstellung verschiedener Farb- und Weißlichteinstellungen entsteht die perfekte Lichtatmosphäre für jeden Moment des Tages. Mit der WiZ App, der Fernbedienung oder der Stimme sind neue Szenen ganz schnell gespeichert.



Millionen Lichtfarben und wechselnde Lichtmodi für einen gelungenen Tag

Wähle eine beliebige Lichtfarbe aus oder wende einfach einen für Dich entwickelten, dynamischen Lichtmodus an. Zum Beispiel entsteht mit den Lichtmodi Kaminfeuer oder Ozean eine beeindruckende Atmosphäre, die für gute Stimmung sorgt.

TECHNISCHE DATEN

LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:
Innenbeleuchtung
Lampenform: A80
Sockel: E27
Glasart: Satiniert
dimmbar: Ja

LAMPENABMESSUNGEN

Gewicht: 0,3 kg

NUTZLEBENDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
Lichtstromerhalt: 70%
Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
Nennlebensdauer: 15.000

LICHTEIGENSCHAFTEN

Farbkonsistenz: 6 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI): ≥90
Farbtemperatur: 2200-6500 K
Lichtfarben-Kategorie: Gesamtes Farbspektrum
Nomineller Lichtstrom: 2452 lm
Startzeit: <0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung
Nennlichtausbeute (Nom): 132 lm/W

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 140 mA

INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNG

EAN: 8719514554634
Artikelnr.: 871951455463401
Produkttitel: Wi-Fi BLE 150W A80 E27 922-65 RGB 1PF/6

STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0,5
Spannung: 220-240 V
Äquivalente Wattleistung: 150 W
Energieeffizienz-Label (EEL): E
Leistung: 18,5 W
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 19

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Gesamte Höhe: 163 mm
Gesamte Länge: 163 mm
Gesamte Breite: 83 mm

NENNWERTE

Nennlebensdauer: 15.000
Nennlichtstrom: 2452 lm
Nennleistung: 18,5 W

TECHNISCHE DATEN

Frequenz: 50-60
EPREL-Registrierungsnummer:
1901094
Referenz für Lichtstrommessung:
Sphere

WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes
WLAN: Wireless G
Festgelegter Unterstützungszeitraum:
Minimum of 60 months after introduction date
Max. Anzahl von Zubehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WLAN (2,4 GHz)
Kompatibilität mit Systemen von
Drittanbietern: Google Assistant IFTTT
KlikAanKlikUit Samsung SmartThings
Sonos

PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8719514554634
Nettogewicht: 0,22 kg
Bruttogewicht: 0,31 kg
Höhe: 21,6 cm
Länge: 10,5 cm
Breite: 10,7 cm



© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer.