



Wandleuchte ELPAS

Diese wetterfesten, elegant gestalteten und mit Netzstrom betriebenen Leuchten sind eine faszinierende neue Variante der Außenwandleuchte. Installiere 650 Lumen starkes, schönes Licht in Deinem Garten, auf Deinem Balkon oder im Eingangsbereich. Nutze Dein vorhandenes WLAN und wähle aus Millionen Farben, warmweißem bis kaltweißem Licht und dynamischen Lichtmodi aus.

PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Gesamtes Farbspektrum
- Hochvolt
- Witterungsbeständig




Sofortige Einrichtung Deines gesamten smarten Lichtsystems

Verbinde Deine neuen Lampen mit Deinem vorhandenen WLAN und schon kannst Du auf alle smarten Funktionen zugreifen. Du kannst Lampen steuern, wenn Du nicht zu Hause bist und Zeitpläne festlegen, um sie automatisch ein- und auszuschalten. Dafür ist keine zusätzliche Hardware erforderlich. Solange der Regler in Reichweite des WLANs ist, sind alle verbundenen Lampen auch außerhalb der WLAN-Reichweite vollständig steuerbar.



Steuerung mit jeder Matter Smart-Home-Plattform

Dieses Produkt ist für Matter zertifiziert. Du kannst es ganz einfach über Google Home, Amazon Alexa, Apple Home oder eine andere Smart-Home-Plattform Deiner Wahl steuern, die auf Matter basiert.



Automatische Funktionen für ein Gefühl von Schutz und Sicherheit durch die Außenbeleuchtung

Stelle Deine Außenbeleuchtung so ein, dass sie jeden Tag automatisch angeht, bevor Du nach Hause kommst. So kannst Du Deine Umgebung klar sehen und bekommst ein Gefühl von Sicherheit. Oder stelle die Beleuchtung so ein, dass sie morgens, wenn sie nicht mehr benötigt wird, automatisch ausgeht. Das spart Energie und Kosten.




Die perfekte Lichtszene für den Außenbereich

Erzeuge mit verschiedenen Farb- und Weißlichteinstellungen die perfekte Lichtatmosphäre für die schönen Momente im Garten. Neue Szenen sind mit der App, der Fernbedienung oder der Stimme ganz schnell gespeichert.



Verschönere Deinen Garten mit Millionen Farben und dynamischen Modi

Millionen Lichtfarben von energetisierendem Kaltweiß bis hin zu sanftem Warmweiß sorgen für die ideale Atmosphäre bei Deinen Aktivitäten im Freien. Ganz sicher findest Du auch einen voreingestellten dynamischen Lichtmodus wie Ozean, Wald oder Party, um eine besondere Atmosphäre zu schaffen und die Stimmung zu heben.



Außenbeleuchtung ganz nach Belieben steuern

WIZ bietet viele Möglichkeiten zur Steuerung smarterer Lampen. Verwende ganz ortsunabhängig einfach Dein Smartphone oder Deine Stimme, um die Lampen anzupassen. Funktioniert mit Google Home, Alexa und Siri Shortcuts.

TECHNISCHE DATEN

LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck: Outdoor
Lampenform: Rundes Rechteck
Dimmbar: Ja

DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Schwarz
Material: Metall Kunststoff

NUTZLEBENSDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 25 Jahr
Lichtstromerhalt: 70%
Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
Nennlebensdauer: 25.000

ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Schwenkbarer Spotkopf: Nicht einstellbar
Über Fernbedienung dimmbar: Ja
LED integriert: Ja
LED-Lampe(n) im Lieferumfang enthalten: Ja
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein
Solarenergie: Nein
Warmes, dimmbares Licht: Nein

LICHTEIGENSCHAFTEN

Farbkonsistenz: 7 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI): ≥ 80
Farbtemperatur: 2700-5000 K
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2
Nennlichtausbeute (Nom): 76

SONSTIGES

Speziell geeignet für: Balkon Garten

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 44 mA

STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0.5
Spannung: 220-240 V

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 0,565 kg
Gesamte Höhe: 164 mm
Gesamte Länge: 134 mm
Gesamte Breite: 109 mm

SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

TECHNISCHE DATEN

Lichtleistung der im Lieferumfang enthaltenen Lampe: 950
Durchmesser: 109 mm
Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 650
Lichttechnologie: LED
Lichtfarbe: Farbiges und weißes Licht (RBGW)
Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 8.5
Maximale Wattleistung der Ersatzlampe: 8,5
IP-Code: IP44 | Zugangsgeschützt (Draht), spritzwassergeschützt
Schutzklasse: Klasse I
Austauschbare Lichtquelle: Nein
Anzahl Lichtquellen: 1

DIE LAMPE

Software-Upgrades möglich: Ja

WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes
WLAN: 802.11b/g/n
Festgelegter Support-Zeitraum: Mindestens 60 Monate nach dem Einführungsdatum
Max. Anzahl von Zubehör: 9999
Kompatible Betriebssysteme: iOS Android
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth WLAN (2,4 GHz)
Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern: Google Assistant Heimelig IFTTT Samsung SmartThings Siri-Kurzbefehle
Matter-Funktionalität: Über Hubs von Drittanbietern (WLAN)

PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8720169071254
Nettogewicht: 0,71 kg
Bruttogewicht: 0,96 kg
Höhe: 14 cm
Länge: 22,9 cm
Breite: 8,9 cm



© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer.