



A60 E27 Tunable White & Color Lampe (60W)



Die WiZ A60 Full Color LED-Lampe bringt smarte Beleuchtung in Deinen Alltag. Sie lässt sich in jeder Leuchte nachrüsten und schafft die von Dir gewünschte Atmosphäre mit 16 Millionen Farben oder einem warmweißen bis kaltweißen Licht. Du kannst Zeitpläne zum Ein- und Ausschalten des Lichts für deine täglichen oder wöchentlichen Aktivitäten einrichten oder das Licht mit deinem Smartphone oder deiner Stimme steuern. Bei Abwesenheit leistet dir die Fernsteuerung gute Dienste. WiZ-Lampen verbinden sich ohne zusätzliche Hardware mit Deinem WLAN.

PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Farbfähige smarte Lampe
- Bis zu 806 Lumen
- Einfaches Plug-and-Play
- Steuerung per App oder Sprache




Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen

Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.




Exklusives SpaceSense™ Licht, das sich bei Bewegung einschaltet

Die SpaceSense-Technologie von WiZ verwandelt Lampen in Bewegungsmelder. Mindestens zwei WiZ Lampen in einem Raum sind nötig, um die Funktionen SpaceSense in der WiZ App zu aktivieren und Lampen mithilfe der Bewegungserkennung automatisch ein- und auszuschalten. Das ist einfach. Das ist SpaceSense. Das ist WiZ.



Die perfekte persönliche Lichtszene

Mithilfe einer persönlichen Zusammenstellung verschiedener Farb- und Weißlichteinstellungen entsteht die perfekte Lichtatmosphäre für jeden Moment des Tages. Mit der WiZ App, der Fernbedienung oder der Stimme sind neue Szenen ganz schnell gespeichert.



Millionen Lichtfarben und wechselnde Lichtmodi für einen gelungenen Tag

Wähle eine beliebige Lichtfarbe aus oder wende einfach einen für Dich entwickelten, dynamischen Lichtmodus an. Zum Beispiel entsteht mit den Lichtmodi Kaminfeuer oder Ozean eine beeindruckende Atmosphäre, die für gute Stimmung sorgt.



Passende Stimmung mit einstellbarem warmweißen bis kaltweißen Licht

Wähle aus vielen verschiedenen Lichteinstellungen von belebendem kaltweißem bis warmweißem Licht aus oder erzeuge mit einem voreingestellten Lichtmodus wie Fokus und Entspannen die optimale Atmosphäre für deine Aktivitäten.



Smarte Beleuchtung nach Bedarf steuern

WiZ ermöglicht eine vielfältige Steuerung von smarter Beleuchtung. Die Lampen lassen sich mit dem Smartphone, der Stimme, der WiZ Fernbedienung oder mit dem vorhandenen Wandschalter zwischen zwei bevorzugten Lichtmodi umschalten. Funktioniert mit Google Home, Alexa und Siri Shortcuts.

TECHNISCHE DATEN

LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:
Innenbeleuchtung
Lampenform: A60
Sockel: E27
Technologie: Smartes WLAN
Glasart: Satiniert
dimmbar: Ja

LAMPENABMESSUNGEN

Höhe: 12,2 cm
Gewicht: 0,065 kg
Breite: 6 cm

NUTZLEBENSDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei
2,7 Stunden/Tag): 25 Jahr
Lichtstromerhalt: 70%
Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
Nennlebensdauer: 25.000

LICHTEIGENSCHAFTEN

Farbkonsistenz: 6 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI): 80
Farbtemperatur: 2200-6500 K
Lichtfarben-Kategorie: Gesamtes
Farbspektrum
Nomineller Lichtstrom: 806 lm
Startzeit: <0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort
volle Lichtleistung

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 70 mA
Lichtausbeute: 100 lm/W

INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNG

EAN: 8720169071919
Artikelnr.: 872016907191900
Produkttitel: Wi-Fi BLE 60W A60 E27
922-65 RGB 1PF/6

STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0.51
Spannung: 220-240 V
Wattleistung: 8,5 W
Äquivalente Wattleistung: 60 W
Energieeffizienz-Label (EEL): F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 9

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Länge: 12,2 cm

NENNWERTE

Nennlebensdauer: 25.000
Nennlichtstrom: 806 lm
Nennleistung: 8.5 W

SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

TECHNISCHE DATEN

Frequenz: 50-60
EPREL-Registrierungsnummer:
1264437
Referenz für Lichtstrommessung:
Sphere

WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes
WLAN: Wireless G
Festgelegter Unterstützungszeitraum:
Minimum of 60 months after
introduction date
Max. Anzahl von Zubehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WLAN (2,4 GHz)
Kompatibilität mit Systemen von
Drittanbietern: Google Assistant IFTTT
KlikAanKlikUit Samsung SmartThings
Sonos

PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8720169071919
Nettogewicht: 0,07 kg
Bruttogewicht: 0,12 kg
Höhe: 16 cm
Länge: 7 cm
Breite: 7 cm



© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer.