



Außenwandleuchte mit Kamera

Was geht da draußen vor sich? Dank der smarten WiZ Außenwandleuchte mit integrierter Überwachungskamera bleibt niemand mehr im Dunkeln stehen. Sobald eine Bewegung erkannt wird, geht das Licht unserer wetterfesten Kamera an. Mögliche ungebetene Gäste werden überrascht und Du kannst auch nach Einbruch der Dunkelheit bequem nach Hause kommen.

PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Eingebaute Kamera
- Für den Außenbereich ausgelegt
- Gesamtes Farbspektrum




Verschönere Deinen Garten mit Millionen Farben und dynamischen Modi

Millionen Lichtfarben von energetisierendem Kaltweiß bis hin zu sanftem Warmweiß sorgen für die ideale Atmosphäre bei Deinen Aktivitäten im Freien. Ganz sicher findest Du auch einen voreingestellten dynamischen Lichtmodus wie Ozean, Wald oder Party, um eine besondere Atmosphäre zu schaffen und die Stimmung zu heben.



Erfahre jederzeit, wenn Bewegungen oder Geräusche erkannt werden

Die WiZ Außenkamera benachrichtigt Dich automatisch, wenn im Außenbereich Deines Zuhauses Bewegung oder Geräusche erkannt werden. Mache Dir keine Sorgen, wenn Du unterwegs bist!




Beobachte Aktivitäten außerhalb Deines Zuhauses

Überwache mit der Live-Video-Streaming-Funktion der WiZ Außenkamera den Außenbereich Deines Zuhauses von jedem Ort aus in Echtzeit. Mach dir keine Sorgen, wenn Du unterwegs bist: Du kannst die automatischen Benachrichtigungen bei Vorfällen überprüfen, den Live-Videostream ansehen und Fehlalarme verhindern.



Lampen automatisch einschalten, wenn Bewegung erkannt wird

Die Lampe an der WiZ Außenkamera schaltet sich automatisch ein, wenn eine Bewegung erkannt wird. Du kannst also nachts sehen, wo es lang geht und mögliche unbetene Gäste fernhalten.



Eingebauter Lautsprecher und Mikrofon

Kommuniziere während der Liveaufnahme direkt mit Personen in der Nähe der Kamera. Der eingebaute Lautsprecher und das Mikrofon ermöglichen ein einfaches, ferngesteuertes Gespräch mit Deiner Familie. Du kannst diese Funktion auch nutzen, um unerwünschte Besucher zu warnen.



Optimale Leistung im Außenbereich (IP44)

Diese WiZ Außenleuchte wurde strengen Tests unterzogen, um ihre die Eignung für den Außenbereich zu gewährleisten. Sie wurde speziell für verschiedene Witterungsbedingungen von intensiver Sonneneinstrahlung bis hin zu starken Regenfällen entwickelt.

TECHNISCHE DATEN

DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Schwarz
Material: Metall

NUTZLEBENSDAUER

Nennlebensdauer: 25.000

ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Schwenkbarer Spotkopf: Ja
Über Fernbedienung dimmbar: Ja
LED integriert: Ja
LED-Lampe(n) im Lieferumfang enthalten: Ja
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein
Solarenergie: Nein
Warmes, dimmbares Licht: Nein

LICHTEIGENSCHAFTEN

Farbwiedergabeindex (CRI): ≥ 80
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtstrom: 1.250

SONSTIGES

Speziell geeignet für: Balkon Garten
Space Sense: Ja

STROMVERBRAUCH

Spannung: 5 V

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 1,5 kg
Kabellänge: 240
Einbautiefe: 2.000 mm
Gesamte Höhe: 375 mm
Gesamte Länge: 167 mm
Gesamte Breite: 115 mm

SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

TECHNISCHE DATEN

Lichttechnologie: LED
Lichtfarbe: Farbige und weißes Licht (RBGW)
Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: E
Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 10.5
Schutzklasse: Klasse I
Austauschbare Lichtquelle: Nein
Dimmbar: Wireless Dim – Nicht mit Dimmer verwenden
Anzahl Lichtquellen: 1
Bildsensor der Kamera: No
Sichtfeld der Kameralinse (Grad): 120
Digitaler Zoom der Kamera: Nein

DIE LAMPE

Software-Upgrades möglich: Ja

DIE KAMERA

Max. Videoauflösung: 1080P
Videomodi: 1080P
Videofunktionen: 30FPS
Bewegungserkennung: Erkennung von Bewegung, Personen und Geräuschen
Nachtsicht: Ja, mit Infrarot-LED
Witterungsbeständig: Ja
Mikrofon: Ja
Audio: Zwei-Wege-Audio
Networking: WPA2 WPA3
Betriebstemperatur: -20 °C bis 45 °C
Konnektivitätsprotokoll: WLAN (2,4 GHz)
Akustischer Alarm: Nein
Zwei-Wege-Gespräch: Ja
Speichermethode: Lokaler und Cloud-Speicher (Abonnement)

WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes
WLAN: 802.11b/g/n
Festgelegter Support-Zeitraum: Mindestens 60 Monate nach dem Einführungsdatum
Max. Anzahl von Zubehör: 9999
Kompatible Betriebssysteme: iOS
Android
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WLAN (2,4 GHz)
Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern: Google Assistant Siri-Kurzbefehle



PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8720169072114

Nettogewicht: 1,47 kg

Bruttogewicht: 1,98 kg

Höhe: 44,5 cm

Länge: 23 cm

Breite: 19 cm



© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer.

EAN: 8720169072114

wizconnected.com