



## Außenkamera

Was geht da draußen vor sich? Dank der wetterfesten WiZ-Überwachungskamera hast Du auch in der Nacht alles im Blick. Die Infrarotleuchte der Kamera zeigt Dir, was im Dunklen vor sich geht. Mit dem Live-Bild kannst Du Dir von überall und jederzeit einen Überblick verschaffen. Wenn Du nicht da bist, halten die automatischen Benachrichtigungen Dich auf dem Laufenden, damit Du sofort reagieren kannst und zum Beispiel die Gegensprechfunktion aktivieren oder mithilfe Deiner WiZ-Leuchten visuelle Alarme auslösen kannst.

## PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Ende-zu-Ende Verschlüsselung
- Full-HD-Video und IR-Nachtsicht
- Für den Außenbereich ausgelegt



## Mit Ihrem smarten WiZ Lichtsystem verbundene Außenkamera

Nicht nur die WiZ App kann Deine Kamera steuern. Mit Amazon Alexa oder Google Assistant kannst Du Deinen Kamera-Feed auf unterstützten Displays streamen. Die Möglichkeiten und Funktionalitäten variieren von System zu System.




## Erkennen potenzieller Sicherheitsvorfälle

Die WiZ Außenkamera benachrichtigt Dich automatisch, wenn im Außenbereich Deines Zuhauses Bewegung oder Geräusche erkannt werden. Mache Dir keine Sorgen, wenn Du unterwegs bist!



## Erfahre, was zu Hause passiert

Mit unserem Video-Streaming in Echtzeit kannst Du Dein Zuhause jederzeit und von überall aus kontrollieren. Wenn Du alle Vorfallmeldungen auswertest, kannst Du sehen, was in Deinem Zuhause vor sich geht. Dies gibt Dir ein sicheres Gefühl und Fehlalarme werden vermieden.




## Lichtalarm funktioniert mit WiZ Lampen

Erwecke den Eindruck, Du seist zu Hause, wenn Du im Urlaub bist. Stelle Deine WiZ Lampen so ein, dass sie sich automatisch ein- und ausschalten, die Anwesenheit simulieren und potenzielle unerwünschte Gäste abschrecken. Die Lampen lassen sich zudem so einstellen, dass sie bei einem erkannten Ereignis blinken und dadurch Deine Nachbarn über unerwünschte Aktivitäten informieren.



## Simuliere Deine Anwesenheit mit Licht

Simuliere Anwesenheit mit der automatischen Planung Deiner Beleuchtung als Teil von Überwachungsroutrinen. Die Beleuchtung kann auch mit einem Licht-Alarmmodus auf Ereignisse reagieren.



## Sofort reagieren

Kommuniziere beim Live-Streaming direkt mit allen Personen in der Nähe der Kamera. Der eingebaute Lautsprecher und das Mikrophon ermöglichen ein einfaches, Ferngespräch mit Deiner Familie. Du kannst diese Funktion auch nutzen, um unerwünschte Besucher zu warnen.

## TECHNISCHE DATEN

### DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Schwarz  
Material: Kunststoff

### ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Solarenergie: Nein  
Warmes, dimmbares Licht: Nein

### SONSTIGES

Speziell geeignet für: Außenbereich

### PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 0,44 kg  
Kabellänge: 3.000

### SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

### TECHNISCHE DATEN

IP-Code: IP54 | Geschützt gegen Staubablagerungen im Innern und spritzwassergeschützt  
Schutzklasse: Klasse III  
Sichtfeld der Kameralinse (Grad): 120  
Kamera-Adapter: Yes  
Digitaler Zoom der Kamera: Nein  
USB-Anschlussadapter: USB-A

### DIE KAMERA

Max. Videoauflösung: 1080P  
Videomodi: 1080P  
Videofunktionen: 30FPS  
Bewegungserkennung: Erkennung von Bewegung, Personen und Geräuschen  
Nachtsicht: Ja, mit Infrarot-LED  
Platzierung der Kamera: Wand  
Witterungsbeständig: Ja  
Mikrofon: Ja  
Audio: Zwei-Wege-Audio  
Networking: WPA2 WPA3  
Betriebstemperatur: -20 °C bis 45 °C  
Konnektivitätsprotokoll: WLAN (2,4 GHz)  
Länge: 11,4  
Tiefe: 6,6  
Akustischer Alarm: Nein  
Zwei-Wege-Gespräch: Ja  
Speichermethode: Lokaler und Cloud-Speicher (Abonnement)

### WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes  
WLAN: 802.11b/g/n  
Festgelegter Support-Zeitraum: Mindestens 60 Monate nach dem Einführungsdatum  
Max. Anzahl von Zubehör: 9999  
Kompatible Betriebssysteme: iOS Android  
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth WLAN (2,4 GHz)  
Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern: Google Assistant Siri-Kurzbefehle

### PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8720169076822  
Nettogewicht: 0,44 kg  
Bruttogewicht: 0,68 kg  
Höhe: 14,6 cm  
Länge: 12,4 cm  
Breite: 18 cm