



# Lampe 60 W; A60, E27, x2



Nicht alle Momente werden auf dieselbe Weise geschaffen, und ebenso wenig alle smarten Leuchtmittel. Dieses WiZ Licht hat vielleicht nur eine simple A60-Form, dennoch bietet es Dir etwas wirklich Besonderes: einstellbare weiße LED-Beleuchtung für alle Deine Bedürfnisse und Stimmungen. Setzte bei der Zeitplanung auf kühles Licht, wenn Du Dich konzentrieren musst, oder auf gemütliches, wenn Du Dich entspannen möchtest – was auch immer für Dich am besten funktioniert, um Dein Leben zu Hause voll und ganz zu genießen. Das gesamte WLAN lässt sich mit der WiZ App, der WiZ Fernbedienung oder einfach mit Deiner Stimme steuern.

## PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Smarte Lampe mit einstellbarem Weiß
- Bis zu 806 Lumen
- Bequemes Plug-and-Play
- Steuerung per App oder Sprache



## Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen

Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.



## Steuerung mit jeder Matter Smart-Home-Plattform

Dieses Produkt ist für Matter zertifiziert. Du kannst es ganz einfach über Google Home, Amazon Alexa, Apple Home oder eine andere Smart-Home-Plattform Deiner Wahl steuern, die auf Matter basiert.



## Energieverbrauch überwachen

Die WiZ App gibt Auskunft über den Energieverbrauch der Lampen. Durch einfachen Zugriff auf einen wöchentlichen oder täglichen Bericht ist es ganz einfach, sich über den Energieverbrauch zu informieren.



## Lampen nach eigenem Zeitplan einstellen

Die smarten Lampen können automatisch auf tägliche oder wöchentliche Routinen reagieren. Stelle Deine Lampen so ein, dass sie sich morgens oder bevor Du nach Hause kommst einschalten. Sie lassen sich energiesparend so einstellen, dass sie sich ausschalten, wenn sie nicht gebraucht werden.

## Bewegungserkennung von Geräten ohne Sensor aktivieren

Die SpaceSense-Technologie von Wiz verwandelt Deine Geräte in Bewegungssensoren. Aktiviere SpaceSense in der WiZ App, damit sich die Lampen und Geräte bei Bewegungserkennung automatisch ein- und ausschalten. Für SpaceSense sind mindestens zwei Wiz Geräte in einem Raum erforderlich.



## Passende Stimmung mit einstellbarem warmweißen bis kaltweißen Licht

Wähle aus vielen verschiedenen Lichteinstellungen von belebendem kaltweißem bis warmweißem Licht aus oder erzeuge mit einem voreingestellten Lichtmodus wie Fokus und Entspannen die optimale Atmosphäre für deine Aktivitäten.



# TECHNISCHE DATEN

## LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:  
Innenbeleuchtung  
Lampenform: A60  
Sockel: E27  
Glasart: Satiniert  
dimmbar: Ja

## LAMPENABMESSUNGEN

Gewicht: 0,05 kg

## NUTZLEBENDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 25 Jahr  
Lichtstromerhalt: 70%  
Anzahl der Schaltzyklen: 50.000  
Nennlebensdauer: 25.000

## LICHTEIGENSCHAFTEN

Farbkonsistenz: 6 SDCM  
Farbwiedergabeindex (CRI): ≥80  
Farbtemperatur: 2700-6500 K  
Lichtfarben-Kategorie: Einstellbares Weiß  
Nomineller Lichtstrom: 806 lm  
Startzeit: <0,5 s  
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung  
Nennlichtausbeute (Nom): 100 lm/W

## ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 65 mA

## INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNG

EAN: 8720169076921  
Artikelnr.: 872016907692100  
Produkttitel: Wi-Fi BLE 60W A60 E27 827-65 TW 2PF/6

## STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0,5  
Spannung: AC 220-240 V  
Äquivalente Wattleistung: 60 W  
Energieeffizienz-Label (EEL): F  
Systemleistung: 8 W  
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 8

## PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Gesamte Höhe: 111 mm  
Gesamte Länge: 111 mm  
Gesamte Breite: 60 mm

## NENNWERTE

Nennlebensdauer: 25.000  
Nennlichtstrom: 806 lm  
Nennleistung: 8 W

## SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

## TECHNISCHE DATEN

Frequenz: 50-60  
EPREL-Registrierungsnummer:  
1877823  
Referenz für Lichtstrommessung:  
Sphere

## WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes  
WLAN: Wireless G  
Festgelegter Unterstützungszeitraum:  
Minimum of 60 months after introduction date  
Max. Anzahl von Zubehör: 9999  
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth WLAN (2,4 GHz)

## PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8720169076921  
Nettogewicht: 0,1 kg  
Bruttogewicht: 0,2 kg  
Höhe: 16 cm  
Länge: 7 cm  
Breite: 14 cm



© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer.