

LED Strip 15m



Unsere 15 Meter langen RGB Lightstrips sind zur Installation in großen Räumen konzipiert. Diese verschönern sie mit über 16 Millionen einzelner Farbtöne, statischen und dynamischen Modi sowie intelligenten Funktionen. Schneide sie einfach ganz nach Wunsch zu, platziere sie dank des oberflächenschonenden Klebstoffs auf jeder beliebigen Oberfläche, und steuere sie mit der intuitiven WiZ App über Dein vorhandenes WLAN. Funktionen wie statische und dynamische Beleuchtungsmodi, smartes Dimmen und Beleuchtungsplanung ermöglichen Dir die Kontrolle über Dein gesamtes System – sogar, wenn Du außer Haus bist. Funktioniert mit Google Home, Amazon Alexa und Apple HomeKit. Für den ultimativen Bedienkomfort.

PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Gesamtes Farbspektrum
- IP20/Kunststoff



Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen

Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.



Steuerung mit jeder Matter Smart-Home-Plattform

Dieses Produkt ist für Matter zertifiziert. Du kannst es ganz einfach über Google Home, Amazon Alexa, Apple Home oder eine andere Smart-Home-Plattform Deiner Wahl steuern, die auf Matter basiert.



Millionen Lichtfarben und wechselnde Lichtmodi für einen gelungenen Tag

Wähle eine beliebige Lichtfarbe aus oder wende einfach einen für Dich entwickelten, dynamischen Lichtmodus an. Zum Beispiel entsteht mit den Lichtmodi Kaminfeuer oder Ozean eine beeindruckende Atmosphäre, die für gute Stimmung sorgt.



Smarte Lampen bequem von jedem Ort aus steuern

Die altbekannte Frage, ob das Licht zuhause noch an ist, stellt sich nicht mehr. Denn das Smartphone ermöglicht es, sie völlig ortsunabhängig auszuschalten.



Synchronisation von Licht und Musik

Mit der Musiksynchronisierung wirst Du eins mit dem Rhythmus! Synchronisiere unsere Leuchtmittel mühelos mit Deiner Lieblingsmusik. Das ist kinderleicht: Platziere einfach Dein Mobilgerät in der Nähe des Lautsprechers, um die perfekte Harmonie von Ton und Licht zu erzielen.



Flexibler, einfach zu installierender Lightstrip

Klebe den Streifen einfach auf jede Oberfläche: Fensterbänke, einglassene Decken, Arbeitsstationen, unter Schränke und sogar an kurvigen Kanten entlang. Setze auf Deinen Möbeln schöne Farbakzente.

TECHNISCHE DATEN

LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:
Innenbeleuchtung
Dimmbar: Ja

DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Weiß
Material: Kunststoff

NUTZLEBENSDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei
2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
Lichtstromerhalt: 70%
Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
Nennlebensdauer: 15.000

ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Über Fernbedienung dimmbar: Ja
LED integriert: Ja
Ein-/Ausschalter am Kabel: Ja
Inklusive Netzteil: Ja
Fernbedienung im Lieferumfang
enthalten: Nein
Solarenergie: Nein
Warmes, dimmbares Licht: Nein

LICHTEIGENSCHAFTEN

Farbwiedergabeindex (CRI): -
Farbtemperatur: NA
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2

SONSTIGES

Speziell geeignet für: Schlafzimmer
Wohnzimmer Kinderzimmer
Entertainment-Raum

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 120 mA

STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0.7
Spannung: 220-240 V
Leistung: 17

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 0,28 kg
Gesamte Höhe: 2,1 mm
Gesamte Länge: 15.000 mm
Gesamte Breite: 10 mm

SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

TECHNISCHE DATEN

Gesamte Lichtleistung der Leuchte:
NA
Lichttechnologie: LED
Lichtfarbe: Farbiges Licht (RGB)
Wattleistung des im Lieferumfang
enthaltenen Leuchtmittels: 20
IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt
(Finger)
Schutzklasse: Klasse II

DIE LAMPE

Software-Upgrades möglich: Ja

WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes
WLAN: 802.11b/g/n
Festgelegter Support-Zeitraum:
Mindestens 60 Monate nach dem
Einführungsdatum
Max. Anzahl von Zubehör: 9999
Kompatible Betriebssysteme: iOS
Android
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WLAN (2,4 GHz)
Kompatibilität mit Systemen von
Drittanbietern: Google Assistant
Heimelig IFTTT Samsung SmartThings
Siri-Kurzbefehle
Matter-Funktionalität: Über Hubs von
Drittanbietern (WLAN)

PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8720169077089
Nettogewicht: 0,45 kg
Bruttogewicht: 0,6 kg
Höhe: 18,7 cm
Länge: 8,2 cm
Breite: 18,9 cm