HDMI Sync Box mit TV-Hintergrundbeleuchtung für TVs von 75"–85"

Sorge für mehr Unterhaltung, indem Du die Farben Deines Fernsehers in Echtzeit projizierst. Der RGBIC Strip sorgt für leuchtende Farben und schnelle Beleuchtung bei Filmen, Spielen oder Musik. Genieße die einfache Installation und die genaue Farbanpassung über HDMI. Synchronisiere Dich mit jedem HDMI 2.0-Gerät wie einem Streaming Stick oder einer Spielkonsole. Verbinde beliebig viele farbfähige WiZ-Lichter über WLAN und beleuchte den ganzen Raum.

PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Erfordert einen externen HDMI-Eingang; nicht kompatibel mit Smart-TV-Apps
- Unterstützt 4K bei 60 Hz, HDR10+, Dolby Vision
- 3-seitiger RGBIC Strip für TVs von 75"–85"



Saubere Installation und einfache Einrichtung
So geht's: Lightstrip für die Hintergrundbeleuchtung anbringen, HDMI-Kabel anschließen und die Sync Box mit dem WLAN verbinden. Keine Kamera oder störende Kabel hängen über Deinem Fernseher und Du brauchst keine komplizierte Kalibrierung durchzuführen.

Farb-Synchronisierung in Echtzeit
Die Sync Box liest das Videosignal direkt vom HDMI-Eingang ab. Sie analysiert sofort den gesamten Fernsehbildschirm und erzeugt ultrapräzise passende Farben.

Funktioniert mit jedem Gerät mit HDMI 2.0
Verbinde die Sync Box einfach mit einem HDMI-Mediengerät, zum Beispiel einem Streaming-Stick, einer Set-Top-Box oder einer Spielekonsole. Unterstützt 4K bei 60 Hz, HDR10+, Dolby Vision.



Synchronisiere alle Deine WiZ Lampen
Verbinde Deine Sync Box mit jeder farbfähigen WiZ Lampe per WLAN oder Bluetooth. Erstelle passend zu Deinem Fernseher eine komplette Beleuchtungsreinrichtung mit Lampen, Lightstrips oder Leuchten für ein Lichterlebnis im ganzen Raum.



Bring Deine Musik zum Leuchten
Die Sync Box erkennt Geräusche über das eingebaute Mikrofon und lässt das Licht im Takt der Musik pulsieren, selbst wenn Dein Fernseher ausgeschaltet ist. Nutze dynamische Farben und Effekte für die perfekte Beleuchtung zu Deiner Musik.

Über die WiZ App einstellbare Synchronisierungsmodi
Stelle die Synchronisierungseffekte ganz einfach mit der WiZ App ein. Entscheide Dich für einen voreingestellten Modus wie Cinematic oder Relaxation, oder stelle Helligkeit und Farbe nach Deinen Wünschen ein und genieße einen spannenden Filmabend oder schau Dir Deine Lieblingsserie an.

TECHNISCHE DATEN

LAMPENEIGENSCHAFTEN
Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
dimmbar: Ja

DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG
Farbe: Schwarz
Material: Kunststoff

NUTZLEBENSDAUER
Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
Lichtstromerhalt: 70%
Anzahl der Schaltzyklen: 15.000
Nennlebensdauer: 15.000

ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
Über Fernbedienung dimmbar: Ja
LED integriert: Ja
Ein-/Ausschalter am Kabel: Nein
Inklusive Netzteil: Ja
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

LICHTEIGENSCHAFTEN
Farbwiedergabeindex (CRI): N.A.
Farbtemperatur: 2700-6500 K
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2
Nennlichtausbeute (Nom): 7 lm/W

LICHTERKETTE/LIGHTSTRIP
Verlängerung möglich: Nein

SONSTIGES
Speziell geeignet für: Wohnzimmer

ANDERE EIGENSCHAFTEN
Lampenstrom: 110 mA

STROMVERBRAUCH
Leistungsfaktor: 0.8
Spannung: 220-240 V

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT
Nettogewicht: 0,441 kg
Gesamte Höhe: 3,5 mm
Gesamte Länge: 3.400 mm
Gesamte Breite: 10 mm

SERVICE
Garantie: 2 Jahr(e)

TECHNISCHE DATEN
Gesamte Lichtleistung der Leuchte: NA
Lichtfarbe: Gradient farbiges Licht (RGBIC)
Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 21
IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)
Schutzklasse: Klasse II

DIE LAMPE
Software-Upgrades möglich: Ja

WAS UNTERSTÜTZT WIRD
Kompatibel mit Effekten: Yes
WLAN: Wireless G
Festgelegter Unterstützungszeitraum: Minimum of 60 months after introduction date
Max. Anzahl von Zubehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WLAN (2,4 GHz)

PACKMASSE UND GEWICHT
EAN/UPC - Produkt: 8720169078628
Nettogewicht: 0,44 kg
Bruttogewicht: 0,65 kg
Höhe: 17,8 cm
Länge: 9,7 cm
Breite: 17,8 cm

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer.