PHILIPS

Lampe 8,5 W (entspr. 60 W) A60 E27 x2

Smarte LED

Gesamtes Farbspektrum

Kunststoff

Einfaches Plug-and-Play

Steuerung per App oder Sprache



8720169171060





Smartes Licht für den Alltag

Bringe mit dieser intelligenten WiZ A60 LED-Lampe mehr Komfort in Deinen Alltag. Diese Lampe erzeugt ein weiches Weißlicht, dessen Helligkeit Du mit der App oder Deiner Stimme einstellen kannst. Du kannst Zeitpläne zum Ein- und Ausschalten des Lichts für Deine täglichen oder wöchentlichen Aktivitäten einrichten, oder das Licht mit Deinem Smartphone oder Deiner Stimme steuern. Bei Abwesenheit leistet Dir die Fernsteuerung gute Dienste. WiZ-Lampen verbinden sich ohne zusätzliche Hardware mit Deinem WLAN.

Einfache Einrichtung

• Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen

Smarte Steuerung

Von jedem Ort aus per Smartphone steuerbar.

Smarte Eigenschaften

- · Voreingestellte Wohlfühlfunktionen
- · Lampen nach eigenem Zeitplan einstellen

Lichtmodi

• Benutzerdefinierte Szenen mit voreingestellten, dynamischen Lichtmodi.

Besonderheiten

In Sekundenschnelle betriebsbereit



Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.

Ortsunabhängige Steuerung

Steuere Deine Geräte mit Deinem Smartphone von jedem Ort aus. Also kein Stress, wenn Du mal Deine Geräte zu Hause angelassen hast. Die WiZ App gibt es für iOS und Android.

Voreingestellte Wohlfühlfunktionen



Voreingestellte WiZ App
Wohlfühlfunktionen erzeugen ein
Lichtmuster, das der inneren Uhr folgt
und Dich durch den Tag begleitet. WiZ
erzeugt helles Tageslicht zum
Energietanken oder Konzentrieren.
Später geht das Licht langsam zu
einem weichen, warmen Weiß über,
das eine bessere Entspannung und
einen ruhigeren Schlaf ermöglicht.

Zeitplan für automatische Lichtfunktionen



Die smarten Lampen können automatisch auf tägliche oder wöchentliche Routinen reagieren. Stelle Deine Lampen so ein, dass sie sich morgens oder bevor Du nach Hause kommst einschalten. Sie lassen sich energiesparend so einstellen, dass sie sich ausschalten, wenn sie nicht gebraucht werden.

Eigene Szenen

Kombiniere verschiedene Farb- und Weißlichteinstellungen und schaffe so die perfekte Lichtatmosphäre für jeden Moment Deines Tages. Speichere Deine Szene und rufe sie jederzeit mit der App, der WiZmote Fernbedienung oder Deiner Stimme auf.

Daten

Lampeneigenschaften

Verwendungszweck: InnenbeleuchtungLampenform: A60

Sockel: E27Glasart: Satiniertdimmbar: Ja

· Kolbenausführung: Matt

Lampenabmessungen

· Gewicht: 0,13 kg

Nutzlebensdauer

 Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 25 Jahr

· Lichtstromerhalt: 70%

Anzahl der Schaltzyklen: 50.000Nennlebensdauer: 25.000

Lichteigenschaften

· Farbkonsistenz: 6 SDCM

· Farbwiedergabeindex (CRI): ≥80

• Farbtemperatur: 2200-6500 K

 Lichtfarben-Kategorie: Gesamtes Farbspektrum

· Nomineller Lichtstrom: 806 lm

• Startzeit: < 0.5 s

 Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung

· Nennlichtausbeute (Nom): 94 lm/W

Sonstiges

· EyeComfort: Ja

Andere Eigenschaften

· Lampenstrom: 65 mA

Informationen zur Verpackung

• EAN: 8720169171060

• Artikelnr.: 872016917106000

Produkttitel: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 2PF/6

Stromverbrauch

Leistungsfaktor: 0.5Spannung: 220-240 V

Äquivalente Wattleistung: 60 WEnergieeffizienz-Label (EEL): F

· Systemleistung: 8,5 W

• Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 9

Produktabmessungen und -gewicht

Gesamte Höhe: 122 mmGesamte Länge: 122 mmGesamte Breite: 60 mm

Nennwerte

Nennlebensdauer: 25.000Nennlichtstrom: 806 lmNennleistung: 8.5 W

Technische Daten

• Frequenz: 50-60

• EPREL-Registrierungsnummer: 1877826

Referenz für Lichtstrommessung:
 Sphere

Was unterstützt wird

· Kompatibel mit Effekten: Yes

· WLAN: Wireless G

 Festgelegter Unterstützungszeitraum: Minimum of 60 months after introduction date

Max. Anzahl von Zubehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WLAN (2,4 GHz)

Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8720169171060

Nettogewicht: 0,1 kgBruttogewicht: 0,2 kg

Höhe: 16 cmLänge: 7 cmBreite: 14 cm



Ausstellungsdatum: 2025-11-08 Version: 0.295 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.