

PHILIPS

Deckenleuchte

Deckenleuchten

Granat CL580

Weiß



8720169195295



Eine Lichtquelle, ein Schalter, drei Lichteinstellungen

Noch nie war es so einfach, die Atmosphäre in Deinem Zimmer zu verändern. Mit der LED-Deckenleuchte SceneSwitch Dual Zone von Philips bestimmst Du die Stimmung mit drei einzigartigen Einstellungen. Durch die Kombination aus Hauptlicht und linearem Randlicht kannst Du Einstellungen vornehmen, die perfekt auf geselliges Beisammensein, Konzentration und gemütliche Momente abgestimmt sind. All das mit Deinem vorhandenen Schalter, ganz ohne Dimmer oder Installation

Einfach in der Handhabung

- Einfache Installation

Lichteffekt

- Indirekte Beleuchtung
- Licht mit drei Zonen
- Weiches, harmonisches Licht

Hochwertige Qualität

- EyeComfort – Licht, das die Augen schont

Besonderheiten

Einfache Installation

Keinen Stress mit der Installation:
Befestige oder hänge die Leuchte einfach an die Wand oder Decke und stecke den Stecker ein und schon ist die Leuchte betriebsbereit.

Indirekte Beleuchtung

Der Lampenschirm Volcano schmückt Deinen Raum und reflektiert sanft das Licht.

Licht mit drei Zonen

Die Lichtquelle mit drei Zonen ermöglicht es Dir ganz flexibel, die gewünschte Atmosphäre zu schaffen.

Weiches, harmonisches Licht

Im ganzen Raum entsteht durch die richtige Kombination aus indirektem und direktem Licht ein warmer Lichtschein ohne Blendung.

EyeComfort

Schlechte Lichtqualität kann zu einer Überanstrengung der Augen führen. Da viele Menschen Zeit in Innenräumen verbringen, ist es wichtiger denn je, das eigene Zuhause richtig zu beleuchten. Unsere Produkte erfüllen strenge Prüfkriterien wie Tests auf Flimmern, Flackern, Blendeffekte, Farbwiedergabe und Dimmeffekte, um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen für EyeComfort erfüllen. Die LED-Lampen von Philips liefern über ihre gesamte Nutzlebensdauer ein angenehmes Licht sowie mehr als zehn Jahre lang konstante Lichtqualität, Leistung und Farbe. Wechseln Sie zu einem Licht, das Ihre Augen schont. Ihre Augen werden es Ihnen danken.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Rund

Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 20 Jahr
- Lichtstromerhalt: 70%
- Anzahl der Schaltzyklen: 20.000
- Nennlebensdauer: 20.000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nicht einstellbar
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 4000 K
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2
- Nennlichtausbeute (Nom): 110

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Küche, Schlafzimmer, Esszimmer, Garage, Wohnzimmer, Büroflächen
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Deckenleuchten
- EyeComfort: Ja

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 200 mA

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.9

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 1,23 kg
- Gesamte Höhe: 99 mm
- Gesamte Länge: 500 mm
- Gesamte Breite: 500 mm

Service

- Garantie: 5 Jahr(e)

Technische Daten

- Durchmesser: 500 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 4400
- Lichtfarbe: Kaltweißes Licht
- Netzstrom: AC 220–240
- Leuchte dimmbar: Nein
- IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)
- Schutzklasse: Klasse II

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC – Produkt: 8720169195295
- Nettogewicht: 1,3 kg
- Bruttogewicht: 3,16 kg
- Höhe: 54 cm
- Länge: 13 cm
- Breite: 54 cm



Ausstellungsdatum:
2026-03-07
Version: 0.417

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com