

PHILIPS

Lampe 60 W A60
E27 x3

Smarte LED

Farbfähige smarte Lampe

Bis zu 806 Lumen

Einfaches Plug-and-Play

Steuerung per App oder
Sprache



8720169204423



Smartes Licht für den Alltag

Mit Philips LED-Lampen trifft Du ganz einfach die für Deine Zwecke passende Farbauswahl. Sie zeichnet sich durch ein schönes Licht, eine außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer und sofortige, merkliche Energieeinsparungen aus. Diese Lampe ist mit ihrem klaren und eleganten Design der perfekte Ersatz für die traditionelle Glühlampe.

Smarte Steuerung

- Connected by WiZ

Smarte Eigenschaften

- SpaceSense Bewegungserkennung

Smarte Geräte

- Matter-zertifiziert

Besonderheiten

Connected by WiZ

Vollständig kompatibel mit allen Connected by WiZ Produkten – benutze die WiZ App, um alle Vorteile der smarten Beleuchtung einzurichten und zu nutzen.

SpaceSense Bewegungserkennung



Verwandle Deine Lichter dank der integrierten SpaceSense Technologie in Bewegungsmelder, die sich automatisch einschalten, wenn Du den Raum betrittst – es sind nur zwei oder mehr Connected by WiZ Lichter bzw. Geräte erforderlich.

Matter-zertifiziert



Steuere so, wie Du es gerne möchtest – mit Deinem bevorzugten Smart Home Assistant! Kompatibel für die nahtlose Integration mit Alexa, Google Home und Apple Home.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: A60
- Sockel: E27
- Glasart: Satiniert
- Kolbenausführung: Matt
- Dimmbar: Ja

Lampenabmessungen

- Gewicht: 0,05 kg

Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 25 Jahr
- Lichtstromerhalt: 70%
- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
- Nennlebensdauer: 25.000

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- Wähle Deine Farbe: Ja
- Vollständig witterungsbeständig: Nein
- LED integriert: Ja
- Solarenergie: Nein
- Warmes, dimmbares Licht: Nein

Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2200-6500 K
- Lichtfarben-Kategorie: Gesamtes Farbspektrum
- Startzeit: <0.5 s
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung
- Nennlichtausbeute (Nom): 94

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer, Kinderzimmer
- EyeComfort: Ja

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 65 mA

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8720169204423
- Artikelnr.: 872016920442300
- Produkttitel: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 3CT/6

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.5
- Spannung: AC 220-240 V
- Äquivalente Wattleistung: 60 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): F
- Leistung: 8,5 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 9

Produktabmessungen und -gewicht

- Gesamte Höhe: 11,1 mm
- Gesamte Länge: 11,1 mm
- Gesamte Breite: 6 mm

Nennwerte

- Nennlebensdauer: 25.000
- Nennlichtstrom: 806 lm
- Nennleistung: 8.5 W

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Frequenz: 50-60
- Durchmesser: 60 mm
- Lichttechnologie: LED
- IP-Code: IP20
- EPREL-Registrierungsnummer: 2546660
- Referenz für Lichtstrommessung: Sphere

Die Lampe

- Durchmesser: 60 mm
- Software-Upgrades möglich: Ja

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: Yes
- WLAN: 802.11b/g/n
- Festgelegter Support-Zeitraum: Mindestens 60 Monate nach dem Einführungsdatum
- Max. Anzahl von Zubehör: 9999
- Kompatible Betriebssysteme: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WLAN (2,4 GHz)
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern: Google Assistant, Heimelig, IFTTT, Samsung SmartThings, Siri-Kurzbefehle
- Matter-Funktionalität: Über Hubs von Drittanbietern (WLAN)

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8720169204423
- Nettogewicht: 0,15 kg
- Bruttogewicht: 0,27 kg
- Höhe: 15,5 cm
- Länge: 8,5 cm
- Breite: 18 cm



Ausstellungsdatum:
2026-06-17
Version: 0.461

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.