

# PHILIPS

Laven Sockel-/  
Wegeleuchte, 6 W

Außenleuchten

4000 K

Schwarz

Wasserbeständig



8720169266698



## Genieße einen wunderschönen Garten mit Licht

Diese Außenleuchte ist auf die neuesten Trends und Lebensstile abgestimmt. Sie erzeugt die Atmosphäre, die Du Dir schon immer gewünscht hast. Erhältlich mit warmweißem oder kaltweißem Licht.

### **Moderne LED-Beleuchtung**

- Hochwertige LED-Beleuchtung

### **Hochwertige Qualität**

- Qualitativ hochwertiges Material

### **Für den Außenbereich**

- IP44 – wetterfest

### **Hochwertiges Licht**

- Kaltweißes Licht 4000 K

# Besonderheiten

## Hochwertige LED-Beleuchtung

Die in diese Philips Lampe integrierte LED-Lichttechnologie ist eine von Philips entwickelte, einzigartige Lösung. Beim Einschalten des Lichts sorgt die Technologie direkt für eine optimale Lichtleistung und bringt leuchtende Farben in Dein Zuhause.

## Qualitativ hochwertiges Material




Diese Philips Außenleuchte besteht aus hochwertigem Materialien mit überragendem Design. Dies sorgt für die Stabilität und Langlebigkeit des Produkts. Es ist korrosionsbeständig und hält jedem Wetter stand.

## IP44 – wetterfest



Diese Außenleuchte von Philips wurde speziell für feuchte Außenumgebungen entwickelt. Sie wurde streng auf Wasserfestigkeit getestet. Die Schutzart IP44 besagt, dass sie für den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser zertifiziert wurde. Daher eignet sie sich perfekt für den allgemeinen Einsatz im Freien.

## Kaltweißes Licht 4000 K



Wusstest Du, dass verschiedene Weißlichttöne anhand ihrer unterschiedlichen Farbtemperaturen in Kelvin (K) gemessen werden? Niedrigere Farbtemperaturen erzeugen ein warmes, gemütliches weißes Licht, während höhere Farbtemperaturen ein kühles, energetisierendes weißes Licht erzeugen. Diese Leuchte erzeugt ein kaltweißes Licht bei 4000 K.

# Daten

## Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Metall

## Nutzlebensdauer

- Nennlebensdauer: 25.000

## Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nicht einstellbar
- Staubfrei rostfrei: Ja
- Nach oben und unten gerichteter Lichtstrahl: Nein
- Vollständig witterungsbeständig: Ja
- LED integriert: Ja
- Bewegungssensor: Nein
- Solarenergie: Nein
- Herzstück: Nein

## Gartenbereich

- Gartenbereich: Garten und Terrasse

## Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 4000 K

**Sonstiges**

- Speziell geeignet für: Garten, Patio
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Sockel-/Wegeleuchten
- EyeComfort: Nein
- Zusätzliche Funktionen: wasserbeständig

**Stromverbrauch**

- Leistung: 6

**Produktabmessungen und -gewicht**

- Nettogewicht: 0,73 kg
- Gesamte Höhe: 500 mm
- Gesamte Länge: 100 mm
- Gesamte Breite: 100 mm

**Service**

- Garantie: 2 Jahr(e)

**Technische Daten**

- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 750
- Lichttechnologie: LED
- Lichtfarbe: Kaltweißes Licht
- Netzstrom: 220-240 V
- Leuchte dimmbar: Nein
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: E
- IP-Code: IP44
- Schutzklasse: Klasse II
- Austauschbare Lichtquelle: Nein

**Die Lampe**

- Software-Upgrades möglich: Nein

**Was unterstützt wird**

- Kompatibel mit Effekten: No
- Festgelegter Support-Zeitraum: Nicht anwendbar
- Kompatible Betriebssysteme: Nicht anwendbar
- Kommunikationsprotokoll: Nicht anwendbar

**Packmaße und Gewicht**

- EAN/UPC - Produkt: 8720169266698
- Nettogewicht: 0,73 kg
- Bruttogewicht: 0,99 kg
- Höhe: 51,5 cm
- Länge: 11 cm
- Breite: 11 cm



Ausstellungsdatum:  
2026-05-30  
Version: 0.312

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.