



Eine Lichtquelle. Ihr Schalter. Drei Lichteinstellungen

Sorge für die richtige Stimmung, indem Du Helligkeit änderst. Bei der Philips SceneSwitch LED-Deckenleuchte kannst Du passend für jeden Moment drei Helligkeitsstufen einstellen. Ein Dimmer oder eine zusätzliche Installation sind nicht erforderlich. Alles, was Du dafür brauchst ist Dein vorhandener Wandschalter

Wie für Ihr Wohn- und Schlafzimmer gemacht

- · Perfekt zum Entspannen und Verweilen
- · Schaffen Sie eine stilvolle und einladende Atmosphäre

Einfach in der Handhabung

- Diese Leuchte ist ideal für Wände oder Decken geeignet und passt sich hervorragend an das Aussehen Deiner Inneneinrichtung an.
- Einfache Installation

Lichteffekt

· Gleichmäßige Lichtverteilung

Hochwertige Qualität

• EyeComfort - Licht, das die Augen schont

Besonderheiten

Perfekt zum Entspannen und Verweilen

Das Wohnzimmer bildet das Herz jedes Zuhauses – es ist der Ort, an dem die Familie sich versammelt, entspannt und Gäste empfängt. Die Beleuchtung für Ihr Wohn- und Schlafzimmer muss flexibel sein und einfach an die unterschiedlichen

Beleuchtungsbedürfnisse über den Tag hinweg angepasst werden können. Mit einer durchdachten Platzierung unterschiedlicher Lichtquellen und durch das Experimentieren mit mehrstufigen

Beleuchtungsmöglichkeiten schaffen Sie Atmosphäre im Raum und verleihen ihm ein warmes, einladendes Ambiente.

Schaffen Sie eine stilvolle Atmosphäre



Diese Leuchte wurde nach gängigen Trends und Lebensstilen entwickelt. Sie fügt sich mühelos in Ihre Einrichtung ein und schafft so die von Ihnen gewünschte Atmosphäre.

Anpassbare Wand- oder Deckenhalterung Einfache Installation

Keinen Stress mit der Installation: Befestige oder hänge die Leuchte einfach an die Wand oder Decke und stecke den Stecker ein und schon ist die Leuchte betriebsbereit.

Gleichmäßige Lichtverteilung

Erzeuge in allen Deinen Zimmern ein gleichmäßiges und einheitliches Licht.

EyeComfort

Schlechte Lichtqualität kann zu einer Überanstrengung der Augen führen. Da viele Menschen Zeit in Innenräumen verbringen, ist es wichtiger denn je, das eigene Zuhause richtig zu beleuchten. Unsere Produkte erfüllen strenge Prüfkriterien wie Tests auf Flimmern, Flackern. Blendeffekte. Farbwiedergabe und Dimmeffekte, um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen für EyeComfort erfüllen. Die LED-Lampen von Philips liefern über ihre gesamte Nutzlebensdauer ein angenehmes Licht sowie mehr als zehn Jahre lang konstante Lichtqualität, Leistung und Farbe. Wechseln Sie zu einem Licht, das Ihre Augen schont. Ihre Augen werden es Ihnen danken.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- · dimmbar: Ja

Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- · Material: Metall, Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 20 Jahr
- Anzahl der Schaltzyklen: 15.000
- · Nennlebensdauer: 20.000

Umweltschutz

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- · Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- · LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

Lichteigenschaften

· Farbkonsistenz: 6 SDCM

· Farbwiedergabeindex (CRI): 80

• Farbtemperatur: 4000 K

· Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2

· Nennlichtausbeute (Nom): 116,7 lm/W

Sonstiges

 Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Wohnzimmer

· Stil: Modern

· Typ: Deckenleuchten

· EyeComfort: Ja

· LED-Innovationen: EyeComfort

· Zusätzliche Funktionen: SceneSwitch

Andere Eigenschaften

· Lampenstrom: 195 mA

Stromverbrauch

· Leistungsfaktor: 0.5

Produktabmessungen und -gewicht

Nettogewicht: 0,85 kgGesamte Höhe: 80 mm

Service

• Garantie: 5 Jahr(e)

Technische Daten

· Durchmesser: 389 mm

• Gesamte Lichtleistung der Leuchte:

2800

· Lichtfarbe: Kaltweißes Licht

· Netzstrom: AC 220-240

• IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt

(Finger)

· Schutzklasse: Klasse I

Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8720169301313

Nettogewicht: 0,85 kgBruttogewicht: 1,47 kg

Höhe: 47,5 cmLänge: 10,5 cmBreite: 47 cm



Ausstellungsdatum: 2025-12-06 Version: 0.231 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.