

PHILIPS

Tischleuchte

Schreibtischleuchten

3000 K

Schwarz

dimmbar

8721103107930



Überragende Lichtqualität und attraktives Erscheinungsbild

Beleuchte jeden Raum in Deiner Lieblingsfarbe

Lebensdauer

- Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden

Schaffe die perfekte Atmosphäre

- Genieße ein hochwertiges Licht, das Deine Augen schont, und stelle die Helligkeit ganz einfach passend zu jedem Moment ein. Mit seinem minimalistischen schlanken Design passt der Philips Cilantro Spot zu praktisch jeder Einrichtung.

Besonderheiten

Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden

Philips LED-Technologie verlängert die Nutzlebensdauer Deiner Produkte auf bis zu 15.000 Stunden.

Schaffe die perfekte Atmosphäre

Genieße ein hochwertiges Licht, das Deine Augen schont, und stelle die Helligkeit ganz einfach passend zu jedem Moment ein. Mit seinem minimalistischen schlanken Design

passt der Philips Cilantro Spot zu praktisch jeder Einrichtung.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Dimmbar: Ja

Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Metall

Nutzlebensdauer

- Nennlebensdauer: 15.000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 3000 K
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: <2

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Wohnzimmer
- Stil: Modern
- Typ: Schreibtischleuchten
- EyeComfort: Nein
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,451 kg
- Gesamte Höhe: 32 mm
- Gesamte Länge: 12 mm
- Gesamte Breite: 10 mm

Service

- Garantie: 1 Jahr(e)

Technische Daten

- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 120
- Lichttechnologie: LED
- Lichtfarbe: Warmweißes Licht
- Netzstrom: 4.2 DC
- IP-Code: IP44 | Zugangsgeschützt (Draht), spritzwassergeschützt
- Schutzklasse: Klasse III

Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Nein

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: No
- Festgelegter Support-Zeitraum: Nicht anwendbar
- Kompatible Betriebssysteme: Nicht anwendbar
- Kommunikationsprotokoll: Nicht anwendbar

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8721103107930
- Nettogewicht: 0,9 kg
- Bruttogewicht: 1,1 kg
- Höhe: 7,5 cm
- Länge: 28,5 cm
- Breite: 14,5 cm



Ausstellungsdatum:
2026-05-13
Version: 0.92

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.