

PHILIPS

Smart Home-
Fernbedienung, anpassbare
Tasten, 15 m Reichweite

Smartes Zubehör

Anpassbare Schaltflächen

Reichweite von 15 m

Läuft auch ohne WLAN



8721103114488



Lichtsteuerung auf Tastendruck

Mit der intuitiven Neun-Tasten-Fernbedienung kannst Du Deine smarte Beleuchtung in Sekundenschnelle ein- oder ausschalten, die Helligkeit dimmen, aus vier voreingestellten Modi wählen oder ein Nachtlicht aktivieren. Die vier nummerierten Tasten können in der WiZ App angepasst werden, um Verknüpfungen zu Deinen Liebesszenen zu erstellen, während eine zuverlässige Reichweite von 15 Metern eine reibungslose Steuerung im ganzen Zuhause gewährleistet. Da sie sich direkt mit Deinen Lampen verbindet, ohne auf WLAN angewiesen zu sein, funktioniert sie jederzeit zuverlässig. Einfach einzurichten mit der WiZ App und voll kompatibel mit allen Connected by WiZ Produkten.

Einfache Einrichtung

- Wirklich einfach einzurichten

Smarte Steuerung

- Große Reichweite
- Anpassbare Schaltflächen
- Komfortable Steuerung
- Connected by WiZ

Besonderheiten

Wirklich einfach einzurichten

Lade die WiZ-App herunter, schließe Dein Gerät an der Stromversorgung an und verbinde es dann mit Deinem WLAN-Netzwerk. Und Du kannst es sofort nutzen!

Große Reichweite

In jeglicher Innenumgebung mit Trennwänden und Wänden ist eine Steuerung von Lampen und Geräten innerhalb einer Reichweite von 15 Metern möglich.

Anpassbare Schaltflächen

Mit der WiZ-App kannst Du die Modustasten auf Deiner Fernbedienung anpassen und die Modi einfach mit Deinen Favoriten verknüpfen.

Komfortable Steuerung

Schalte Deine Lichter ein oder aus, stelle die Helligkeit ein, wähle verschiedene Lichtmodi und benutze das Nachtlicht – auch wenn das WLAN ausfällt.

Connected by WiZ

Vollständig kompatibel mit allen Connected by WiZ Produkten – benutze die WiZ App, um alle Vorteile der smarten Beleuchtung einzurichten und zu nutzen.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Kunststoff

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Batterien im Lieferumfang enthalten: Ja
- Steuerdistanz: 15 m

Stromverbrauch

- Spannung: 3 V

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,057 kg
- Gesamte Höhe: 1,5 mm
- Gesamte Länge: 13,5 mm
- Gesamte Breite: 3,8 mm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Batterietyp: AAA (LR03)
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse III

Was unterstützt wird

- Festgelegter Support-Zeitraum: Mindestens 60 Monate nach dem Einführungsdatum
- Max. Anzahl von Zubehör: 9999
- Kompatible Betriebssysteme: iOS, Android

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8721103114488
- Nettogewicht: 0,06 kg
- Bruttogewicht: 0,08 kg
- Höhe: 16,2 cm
- Länge: 4,6 cm
- Breite: 7,6 cm



Ausstellungsdatum:
2026-06-10
Version: 0.226

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com