

PHILIPS

Stehleuchten 21 W

Außenleuchten

5000 K

Schwarz

Wasserdicht

8721103124791



Leistungsstarkes Licht, dauerhafte Qualität

Witterungsbeständige, hochwertige Materialien für langlebiges,
automatisch gesteuertes Licht

Für den Außenbereich

- Wetterfest nach IP65

Hochwertiges Licht

- EyeComfort – Licht, dass Deinen Augen gut tut

Besonderheiten

Wetterfest nach IP65

Die IP-Schutzart besteht aus zwei Ziffern, die sich auf den Schutz gegen feste Stoffe, wie Staub, oder Flüssigkeiten, wie Regen, beziehen. IP65 bedeutet, dass diese Leuchten gegen Wassertropfen aus allen Richtungen geschützt und für den Außeneinsatz geeignet sind.

EyeComfort – Licht, dass Deinen Augen gut tut



Schlechte Lichtqualität kann zu einer Überanstrengung der Augen führen. Da viele Menschen Zeit in Innenräumen

verbringen, ist es wichtiger denn je, das eigene Zuhause richtig zu beleuchten. Unsere Produkte erfüllen strenge Prüfkriterien wie Tests auf Flimmern, Flackern, Blendeffekte, Farbwiedergabe und Dimmeffekte, um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen für EyeComfort erfüllen. Diese Philips LED-Leuchte liefert über ihre gesamte Nutzlebensdauer ein angenehmes Licht sowie mehr als zehn Jahre lang eine konstante Lichtqualität, Lichtleistung und Farbe.

Daten

Lampeneigenschaften

- Dimmbar: Nein

Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Metall

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- Staubfrei rostfrei: Ja
- Nach oben und unten gerichteter Lichtstrahl: Nein
- Tag-und-Nacht-Sensor: Ja
- Vollständig witterungsbeständig: Ja
- LED integriert: Ja
- Bewegungssensor: Ja
- Solarenergie: Nein
- Herzstück: Nein

Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 5000 K

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Garten, Patio
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Stehleuchten
- LED-Innovationen: EyeComfort
- Zusätzliche Funktionen: wasserbeständig

Stromverbrauch

- Leistung: 21

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,61 kg
- Gesamte Höhe: 20 mm
- Gesamte Länge: 24 mm
- Gesamte Breite: 17 mm

Service

- Garantie: 1 Jahr(e)

Technische Daten

- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 3000
- Lichttechnologie: LED
- Netzstrom: AC 220–240
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: D
- IP-Code: IP54
- Schutzklasse: Klasse I
- Austauschbare Lichtquelle: Nein

Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Nein

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: No
- Festgelegter Support-Zeitraum: Nicht anwendbar
- Kompatible Betriebssysteme: Nicht anwendbar
- Kommunikationsprotokoll: Nicht anwendbar

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8721103124791
- Nettogewicht: 0,61 kg
- Bruttogewicht: 0,96 kg
- Höhe: 18,5 cm
- Länge: 21,5 cm
- Breite: 20,5 cm



Ausstellungsdatum:
2026-06-10
Version: 0.84

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.