

PHILIPS

Creek væglampe 60 W E27, uden pære

myGarden

Uden pære

Sort

Vandafvisende



15388/30/16



Altid lys, når du kommer hjem

Skab et charmerende fokuspunkt for din indgang med denne sorte Philips myGarden væglampe. Den er designet i aluminium af høj kvalitet. En bevægelsessensor sikrer, at du bydes velkommen hjem af en klar strøm af lys.

Føl dig velkommen med lys

- Imødekommende og betryggende lys
- Sensor, der er nem at installere

Design din have med lys

- Dekorativ udendørsbelysning
- Vælg Heritage-stilen
- Vælg udendørs væglamper
- Aluminium og fremragende syntetisk materiale i høj kvalitet

Oplys din have med belysning af høj kvalitet

- Energibesparende
- Kraftfuldt lys

Oplev udendørsbelysning på en nem måde

- Til al slags vejr

Vigtigste nyheder

Imødekommende og betryggende lys

Hue Motion Sensor tænder automatisk, når du kommer hjem og lader dig vide, når en person ankommer.

Sensor, der er nem at installere



Enkel installation gør det nemt for at vælge, hvornår og hvor længe den automatiske sensor lader lyset være tændt.

Dekorativ udendørsbelysning

Udendørsbelysning kan gøre haven eller udendørsmiljøet endnu smukkere ved at oplyse stier og iøjnefaldende elementer eller bruges til at skabe den perfekte atmosfære til mindeværdige aftener med venner og familie. Det er grunden til, at Philips har skabt myGarden, som er et udvalg af smukke og dekorative udendørsbelysningsløsninger med alle de egenskaber og funktioner, du skal bruge for at få det optimale ud af dit udendørsmiljø.

Vælg Heritage-stilen

Denne lyskilde er designet i Europa og har en unik designsignatur, der til hjælper dig med at skabe en Heritage-stil udendørs.

Vælg udendørs væglamper

Få mest muligt ud af din udendørs plads med denne væglampe, der er perfekt til montering tæt på fordøren eller på væggene på din terrasse.

Materialer af høj kvalitet

Denne Philips lyskilde er specielt beregnet til udendørs brug. Den er robust og holdbar, så den kan oplyse din have aften efter aften. Den er konstrueret i trykstøbt aluminium og fremragende syntetisk materiale i høj kvalitet.

Energibesparende



Denne lyskilde fra Philips sparer energi sammenlignet med traditionelle lyskilder og hjælper dig således med at spare penge på elregningen og gøre noget for miljøet.

Kraftfuldt lys

Denne udendørs lyskilde giver et kraftigt og varmt hvidt lys. En klar strøm af lys oplyser din have eller din terrasse.

Til al slags vejr



Denne udendørs lyskilde fra Philips er specielt designet til fugtige udendørsmiljøer og har gennemgået strenge tests for at sikre god vandbestandighed. IP-niveauet er beskrevet med to tal. Det første henviser til beskyttelse mod støv, det andet mod vand. Disse lyskilder er designet med IP44: Den er beskyttet mod vandsprøjt, så dette produkt er det mest almindelige og ideelle til generel udendørs brug.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: Sort
- Materiale: Metal

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Vandtæt: Ja
- Integreret LED: Nej
- Bevægelsessensor: Ja

Haveområde

- Haveområde: Have og veranda

Diverse

- Specielt designet til: Have, Patio
- Styling: Klassisk
- Type: Vægbelysning
- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: Vandafvisende

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,717 kg
- Samlet højde: 285 mm
- Samlet længde: 175 mm
- Samlet bredde: 200 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- 230V: 50-60 Hz
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: pære medfølger ikke
- Fatning/sokkel: E27
- Pære med wattforbrug inkluderet: -
- IP-kode: IP44 | Ledningsbeskyttet og stænsikret
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet
- Udskiftelig lyskilde: Ja
- Antal lyskilder: 1

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718291443605
- Nettovægt: 0,72 kg
- Bruttovægt: 0,94 kg
- Højde: 25,9 cm
- Længde: 18,3 cm
- Bredde: 21,8 cm



Udgivelsesdato:
2026-01-31
Version: 0.575

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com