

PHILIPS

Puled jordspot

myGarden

2.700 K

Sort

Vandafvisende



17481/30/PO



Nyd en skøn have med lys

Denne autentiske Philips Puled spotlampe i sort giver din have et charmerende udseende om natten. Den udsender et varmt hvidt lys og gør din have levende om aftenen, når du skal afholde familiemiddage eller sammenkomster udendørs.

Lystilstande

- Blødt, varmt hvidt lys

Match din udendørsstil

- Designet til udendørs brug – vandafvisende IP44

Designet til udendørs

- Aluminium og ægte glas i høj kvalitet

Særlige egenskaber

- Justerbart spothoved
- Nemt at installere til enhver anvendelse

Design din have med lys

- Dekorativ udendørsbelysning

Vigtigste nyheder

Blødt, varmt hvidt lys

Skab en hyggelig atmosfære med varmt hvidt lys. En intelligent lampe, der tilpasser sig dine daglige aktiviteter

Designet til udendørs brug

Denne udendørslampe fra Philips er specielt designet til fugtige udendørsmiljøer. Den er blevet testet nøje for at sikre god vandbestandighed. IP-klassen er beskrevet med to tal: Det første henviser til beskyttelse mod støv, det andet mod vand. Denne udendørslampe er designet med IP44: Den er beskyttet mod vandsprøjt, og dermed er produktet det mest almindelige og er ideelt til generel udendørs brug.

Materialer af høj kvalitet

Denne lyskilde fra Philips er specielt beregnet til udendørs brug. Den er robust og holdbar, så den kan oplyse din have aften efter aften. Den er konstrueret i trykstøbt aluminium og ægte glas i høj kvalitet.

Justerbart spothoved



Ret lyset hen, hvor du har brug for det, ved at justere, rotere eller vippe lampens spothoved.

Nemt at installere

Dekoratív udendørsbelysning

Udendørsbelysning kan gøre haven eller udendørsmiljøet endnu smukkere ved at oplyse stier og iøjnefaldende elementer eller bruges til at skabe den perfekte atmosfære til mindeværdige aftener med venner og familie. Det er grunden til, at Philips har skabt myGarden, som er et udvalg af smukke og dekorative udendørsbelysningsløsninger med alle de egenskaber og funktioner, du skal bruge for at få det optimale ud af dit udendørsmiljø.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: Sort
- Materiale: Glas, Aluminium

Holdbarhed

- Normeret levetid: 15.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Retningsbestemte lysstråler: Ja
- Dæmpbar: Ja
- Vandtæt: Ja
- Integreret LED: Ja

Haveområde

- Haveområde: Have og veranda

Lysegenskaber

- Farvetemperatur: 2700 K

Diverse

- Specielt designet til: Have, Patio
- Styling: Moderne
- Type: Jordspots
- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: Vandafvisende

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,584 kg
- Samlet højde: 105 mm
- Samlet længde: 97 mm
- Samlet bredde: 97 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Samlet lysudbytte fra lampe (skjult): 395
- Lysudbyttepære inkluderet: 395
- Lyskilde svarende til traditionel pære på: 50
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Varmt hvidt lys
- 230V: 50-60 Hz, 220-240 V
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: F
- Fatning/sokkel: GU10
- Pære med wattforbrug inkluderet: 4.6
- IP-kode: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet
- Udskiftelig lyskilde: Ja
- Antal lyskilder: 1

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718696176849
- Nettovægt: 0,67 kg
- Bruttovægt: 0,8 kg
- Højde: 21 cm
- Længde: 12,5 cm
- Bredde: 12,5 cm



Udgivelsesdato:
2026-05-13
Version: 0.623

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com