

# PHILIPS

Suede loftslampe,  
24 W

Loftslamper

2.700 K

Hvid



31802/31/EO



## Dekorer dit hjem med lys

Denne Philips myLiving Suede LED-væg- og loftslampes bløde og enkle form er diskret og iøjnefaldende, og den passer ind i alle rum, hvor den skaber et vidtstrakt, varmt, hvidt lys.

### Bæredygtige løsninger til lys

- Energibesparende
- LED lyskilde af høj kvalitet
- Philips tilbyder 5 års garanti på LED modul og driver

### Særlige egenskaber

- Kan installeres på væg eller i loft

### Designet til dagligstue og soveværelse

- Perfekt til afslapning og sociale aktiviteter
- Skab en stilfuld og imødekommende atmosfære

# Vigtigste nyheder

## Energibesparende



Denne energibesparende lyskilde fra Philips sparer energi sammenlignet med traditionelle lyskilder og hjælper dig dermed til en reduceret elregning samtidig med, at du gør din del for miljøet.

## LED lyskilde af høj kvalitet




LED teknologien, som er indbygget i denne Philips lyskilde, er en enestående løsning, udviklet af Philips. Den tændes øjeblikkelig og giver en optimal lyseffekt samt fremhæver de levende farver i dit hjem.

## 5 års garanti på LED systemet



Ud over en standardgaranti på 2 år på denne lyskilde tilbyder Philips 5 års garanti på LED systemet, hvilket vil sige LED modulet og driveren i denne lyskilde.

## Væg- og loftsinstallation



Installer denne lyskilde som væg- eller loftslampe, præcis efter dine ønsker.

## Perfekt til afslapning og sociale aktiviteter

Stuen er hjertet i ethvert hjem – et sted, hvor familier samles for at slappe af, og gæster hygger sig. Belysning til dagligstue og soveværelse skal være fleksibelt og nemt at justere til de forskellige former for brug i løbet af dagen. Omhyggelig placering af forskellige lyskilder og spil med lag af lys hjælper med at skabe en fornemmelse af plads og give rummet en varm og indbydende atmosfære.

## Skab en stilfuld atmosfære



Denne lyskilde er designet til en moderne livsstil, så den passer til dit hjemms indretning og giver den et personligt præg.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

## Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Plastik

## Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 15.000
- Normeret levetid: 20.000

## Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

**Ekstra funktioner/tilbehør medfølger**

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

**Lysegenskaber**

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 97

**Diverse**

- Specielt designet til: Køkken, Soveværelse, Spisestue, Garage, Stue, Kontor
- Styling: Moderne
- Type: Loftslamper
- EyeComfort: Ja

**Andre egenskaber**

- Lyskildes spænding: 200 mA

**Produktmål og -vægt**

- Nettovægt: 0,6 kg
- Samlet højde: 99 mm
- Samlet længde: 380 mm
- Samlet bredde: 380 mm

**Service**

- Garanti: 5 år

**Tekniske specifikationer**

- Diameter: 380 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 2500
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: 2700
- 230V: AC 220-240
- Lampen er dæmpbar: Nej
- IP-kode: IP20 | Isoleret
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet

**Pæren**

- Opgraderbar software: Nej

**Hvad er understøttet**

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

**Emballagemål og -vægt**

- EAN/UPC – produkt: 8718696163603
- Nettovægt: 0,82 kg
- Bruttovægt: 1,18 kg
- Højde: 470 mm
- Længde: 106 mm
- Bredde: 465 mm



Udgivelsesdato:  
2026-04-15  
Version: 0.672

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)