

PHILIPS

Fit væglampe x 2

Vægbelysning

2.700 K

Hvid

Dæmpbar; Vandafvisende



34058/11/16



Gør dig i stand i smukt og naturligt lys

Monter denne Philips myBathroom Fit væglampe vandret eller lodret, netop som du kan lide det. Den syntetiske skærm spredde et smukt, varmt, hvidt LED lys i dit badeværelse. Kromnuancerne giver en følelse af stil til rummet.

Bæredygtige løsninger til lys

- Energibesparende
- LED lyskilde af høj kvalitet
- Varmt hvidt lys
- Philips tilbyder 5 års garanti på LED modul og driver

Særlige egenskaber

- Mulighed for lodret og vandret vægmontering

Designet til dit badeværelse

- IP44, passer perfekt til dit badeværelse
- Den rette hudtone med lys af høj kvalitet

Vigtigste nyheder

Energibesparende



Denne energibesparende lyskilde fra Philips sparer energi sammenlignet med traditionelle lyskilder og hjælper dig dermed til en reduceret elregning samtidig med, at du gør din del for miljøet.

LED lyskilde af høj kvalitet



LED teknologien, som er indbygget i denne Philips lyskilde, er en enestående løsning, udviklet af Philips. Den tændes øjeblikkelig og giver en optimal lyseffekt samt fremhæver de levende farver i dit hjem.

Varmt hvidt lys




Lys kan have forskellige farvetemperaturer, der angives i enheder kaldet Kelvin (K). Lyskilder med en lav Kelvin-værdi producerer et varmt og mere hyggeligt lys, mens pærer med en højere Kelvin-værdi producerer et koldt, mere energifyldt lys. Denne Philips lyskilde tilbyder varmt hvidt lys til en hyggelig atmosfære.

5 års garanti på LED systemet




Ud over en standardgaranti på 2 år på denne lyskilde tilbyder Philips 5 års garanti på LED systemet, hvilket vil sige LED modulet og driveren i denne lyskilde.

Lodret og vandret



Denne lyskilde kan installeres lodret eller vandret, præcis som du ønsker det.

IP44 – sikkert til badeværelser



Dette badeværelseslys fra Philips er specielt designet til fugtige miljøer. Det blev testet nøje for at sikre god vandbestandighed. IP-niveau er beskrevet med to tal. det første henviser til beskyttelse mod støv, det andet mod vand. Dette badeværelseslys er designet med IP44: det er beskyttet mod vandsprøjt, dette produkt er det mest almindelige og er ideelt til badeværelsesbrug.

Ægte hudfarve



Dette badeværelseslys fra Philips afspejler farverne på en naturlig og nøjagtig måde. Præcis som solen ville gøre.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

Design og finish

- Farve: White
- Materiale: Metal
- Farve på armaturhus: Krom

Holdbarhed

- Normeret levetid: 15.000

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- 5 års garanti på LED modul: Ja
- Integreret LED: Ja
- Perfekt til vandret/lodret montering: Ja

Diverse

- Specielt designet til: Badeværelse, Køkken, Gang
- Styling: Moderne
- Type: Vægbelysning
- EyeComfort: Ja
- Ekstra funktioner: Dæmpbar, Vandafvisende

Andre egenskaber

- Effektivitet: 81 lm/W

Effekt

- Indgangsspænding: SELV

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,500 kg
- Højde: 6,3 cm
- Længde: 33,3 cm
- Bredde: 6,4 cm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniske specifikationer

- Samlet lysudbytte fra lampen: 400
- Lysfarve: 2700
- 230V: AC 220–240
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: G
- Pære med wattforbrug inkluderet: 4.9
- IP-kode: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse II
- Udskiftelig lyskilde: Nej
- Kode for indtrængningsbeskyttelse: IP44 | Beskyttet med ståltråd, stænkstæt
- Beskyttelsesklasse IEC: Sikkerhedsklasse II
- Antal lyskilder: 2

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718291455349
- Nettovægt: 0,5 kg
- Bruttovægt: 0,65 kg
- Højde: 37,2 cm
- Længde: 10,5 cm
- Bredde: 10,5 cm



Udgivelsesdato:
2025-05-26
Version: 0.629

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com