

PHILIPS

Meranti lofts-/
vægspot, 2x

Lofts-/vægspots

Uden pære

Mat krom



50312/17/E7



Fokus på stil

Installer denne praktiske spot fra Philips i dit hjem. Vælg en GU10 LED pære fra Philips, der passer til lampestilen, og få høj kvalitet og lys med en lang levetid.

Særlige egenskaber

- Justerbart spothoved
- Pære medfølger ikke



Vigtigste nyheder

Justerbart spothoved



Ret lyset hen, hvor du har brug for det, ved at justere, rotere eller vippe lampens spothoved.

Pære medfølger ikke

Lampen leveres uden lyskilde, hvilket gør dig i stand til at vælge den lyseffekt, der passer bedst til rummet og din personlige smag. Ved at vælge en Philips LED lyskilde sikres en høj kvalitet og langvarig lyseffekt.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

Design og finish

- Farve: Mat krom
- Materiale: Glas

Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Justerbart spothoved: Ja
- Montér produktet uden for rækkevidde: Ja

Diverse

- Specielt designet til: Soveværelse, Stue, Spisestue, Køkken, Hjemmekontor, Gang
- Styling: Moderne
- Type: Lofts-/vægspots
- EyeComfort: Nej

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,333 kg
- Højde: 10 cm
- Længde: 28,5 cm
- Bredde: 15,5 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Samlet lysudbytte fra lampen: No bulb included
- 230V: AC 220-240
- LED: Nej
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: pære medfølger ikke
- Fatning/sokkel: GU10
- Pære med wattforbrug inkluderet: 35W
- Maks. wattforbrug for udskiftningspære: 35 W
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I
- Udskiftelig lyskilde: Ja
- Antal lyskilder: 2

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718696133255
- Nettovægt: 0,33 kg
- Bruttovægt: 0,62 kg
- Højde: 32 cm
- Længde: 12 cm
- Bredde: 14 cm



Udgivelsesdato:
2025-03-18
Version: 0.684

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com