

PHILIPS

Cirkulært lysstofrør

Master T5

60 W

2GX13

Varm hvid

871150064259225



Slankt design, der bidrager til et lyst og stilfuldt hjem

Slankt design, der bidrager til et lyst, stilfuldt hjem

Energibesparende

- Energibesparende

Giver et klart lys

- Levende lys og ekstra lysstyrke

Høj lyseffektivitet og højt lysudbytte

- Højt startlysudbytte

Vigtigste nyheder

Energibesparende

Øget lysstyrke

Det højeffektive lysstofrør med BrightBoost-teknologi sikrer en god farvegengivelse og ekstra lysstyrke

Højt startlysudbytte

Det høje lysudbytte giver øget lyskvalitet og -styrke samt en mere levende belysning i hjemmet.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Fatning: 2GX13
- Teknologi: Energibesparende lampe
- Dæmpbar: Ja

Mål for pære

- Højde: 379 mm
- Bredde: 18 mm

Holdbarhed

- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 0.85
- Normeret levetid: 12.000

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 81
- Farvetemperatur: 3000 K
- Nominel lysstrøm: 5000 lm
- Korreleret farvetemperatur (nom.): 3000 K
- Lysstrøm: 5.000 lm
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 83 lm/W

Strømforbrug

- Spænding: 230 V
- Energimærket (EEL): G
- Effekt: 60,6
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 61

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50
- Form: Cirkulær
- Kromaticitetskoordinat Y: 0,403
- Kromaticitetskoordinat X: 0,44
- EPREL registreringsnummer: 423624
- Lysstrømsmålingsreference: Sphere
- Dæmpbar: Ja
- Fot: 2GX13

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8711500642592
- Nettovægt: 0,14 kg
- Bruttovægt: 0,38 kg
- Højde: 39,7 cm
- Længde: 38,1 cm
- Bredde: 2,5 cm



Udgivelsesdato:
2025-12-24
Version: 0.898

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com