

# PHILIPS

Enif  
indbygningsspot

Indbygningsspot

Ingen pærer medfølger

Nikkel

8718696133385



## Fokus på stil

Få denne praktiske Philips spotlampe ind i dit hjem. Vælg din Philips GU10 LED pære, der passer til den type spot, du godt kan lide, så du får lys høj af kvalitet i lang tid.

### Brugervenlig

- Justerbart spothoved
- Pære medfølger ikke

# Vigtigste nyheder

## Justerbart spothoved



Ret lyset hen, hvor du har brug for det, ved at justere, rotere eller vippe lampens spothoved.

## Pære medfølger ikke

Denne lampe leveres uden pære, hvilket gør dig i stand til at vælge det lysudbytte, der passer bedst til rummet og din personlige smag. Ved at vælge en Philips LED pære sikres et langtidsholdbart lysudbytte af høj kvalitet.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

## Design og finish

- Farve: Nikkel
- Materiale: Metal

## Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Nej
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

## Lysegenskaber

- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2

## Diverse

- Specielt designet til: Køkken, Soveværelse, Spisestue, Stue, Kontor
- Styling: Moderne
- Type: Indbygningsspots

## Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,24 kg
- Indbygget afstand: 100 mm
- Samlet højde: 30 mm
- Samlet længde: 90 mm
- Samlet bredde: 90 mm
- Udskæring til loftsindbygning: 7.5 cm x 7.5 cm

## Service

- Garanti: 2 år

## Tekniske specifikationer

- Diameter: 90 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: NA
- Pæreteknologi: LED
- 230V: AC 220-240
- Lampen er dæmpbar: Nej
- Maks. watt for udskiftningspære: 50
- IP-kode: IP20 | Isoleret
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret

## Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

## Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718696133385
- Nettovægt: 0,72 kg
- Bruttovægt: 0,83 kg
- Højde: 28 cm
- Længde: 5 cm
- Bredde: 10 cm



Udgivelsesdato:  
2026-04-15  
Version: 0.138

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)