

PHILIPS


Lightstrip, 2 m

Lightstrips

3500 K

Gennemsigtig

8718696164273



Fantastisk lys og stil

Lineært, behageligt lys til dit rum

Passer til din indretning

- Kompakt størrelse til lille plads

Materiale og finish


- Materialer af høj kvalitet

Vigtigste nyheder

Kompakt størrelse til lille plads

Perfekt til at passe ind i små rum

Materialer af høj kvalitet



Holdbart og attraktivt materiale til en attraktiv og langtidsholdbar investering.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

Design og finish

- Farve: Gennemsigtig
- Materiale: Plastik

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 15.000
- Normeret levetid: 20.000 t

Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Justerbart spothoved: Nej
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Tænd/sluk-knap på ledning: Ja
- Strømforsyning inkluderet: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 110 °
- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80

Lyskæde/lightstrip

- Kan forlænges: Nej

Diverse

- Specielt designet til: Soveværelse, Stue, Spisestue, Køkken, Hjemmekontor, Gang
- Styling: Moderne
- Type: Lightstrips
- EyeComfort: Nej

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 100 mA
- Effektivitet: 87 lm/W

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,116 kg
- Højde: 0,26 cm
- Længde: 200 cm
- Bredde: 0,8 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Samlet lysudbytte fra lampen: 830
- Lysfarve: 3500
- 230V: AC 220-240
- Lampen er dæmpbar: Nej
- Pære med wattforbrug inkluderet: 9
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718696164273
- Nettovægt: 0,17 kg
- Bruttovægt: 0,21 kg
- Højde: 13,5 cm
- Længde: 5,5 cm
- Bredde: 13,5 cm



Udgivelsesdato:
2025-05-01
Version: 0.364

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com