

PHILIPS


Lightstrip, 2 m, RGB

Lightstrips


RGB

Gennemsigtig

Dæmpbar;RGB



8718696164280



Farverigt lys, der matcher dit humør

Skift stemningen i rummet, så den passer til det, du foretager dig.

Passer til din indretning

- Kompakt størrelse til lille plads

Materiale og finish


- Materialer af høj kvalitet

Vigtigste nyheder

Kompakt størrelse til lille plads

Perfekt til at passe ind i små rum

Materialer af høj kvalitet



Holdbart og attraktivt materiale til en attraktiv og langtidsholdbar investering.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Dæmpbar: Ja

Design og finish

- Farve: Gennemsigtig
- Materiale: Plastik

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 15.000
- Normeret levetid: 20.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Tænd/sluk-knap på ledning: Ja
- Strømforsyning inkluderet: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 110 °
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 45
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 18

Lyskæde/lightstrip

- Kan forlænges: Nej

Diverse

- Specielt designet til: Soveværelse, Stue, Spisestue, Køkken, Kontor, Gang
- Styling: Moderne
- Type: Lightstrips
- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: Dæmpbar, RGB-farver

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 95 mA

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,116 kg
- Samlet højde: 2,6 mm
- Samlet længde: 2.000 mm
- Samlet bredde: 10 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Samlet lysudbytte fra lampen: -
- Lysfarve: Farvet lys (RGB)
- 230V: AC 220-240
- IP-kode: IP20 | Isoleret
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718696164280
- Nettovægt: 0,17 kg
- Bruttovægt: 0,21 kg
- Højde: 13,5 cm
- Længde: 5,5 cm
- Bredde: 13,5 cm



Udgivelsesdato:
2026-02-04
Version: 0.369

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com