

PHILIPS

Downlight

Funktionel

MESON

White



8718696173695



Behageligt LED lys som skåner øjnene

Philips LED-armaturer udsender et lys, der er designet til dine øjnes velbehag.

Nem at benytte

- Ideel til værelser med lave lofter og er diskret og uforstyrrende.

Lyseffekt

- Klart lys med ensartet lysfordeling

Sikkerhed

- Ingen skadelig UV-stråling

Montering

- Indbygget driver med internetforbindelse, gør installationen nem.

Holdbarhed

- Lang levetid op til 15.000 timer

Vigtigste nyheder

Velegnet til lave lofter Slankt design Klart lys med ensartet lysfordeling

Hvis du virkelig vil oplyse dine rum, skal du vælge denne lyskilde med ensartet lysfordeling, som fordeler lyset jævnt i hele rummet.

Ingen skadelig UV-stråling

Produktet er designet til at eliminere potentiel generende UV-stråling.

Indbygget driver med internetforbindelse, gør installationen nem.

Giver nem og sikker installation uden krav om viden eller ekstra ledninger.

Lang levetid op til 15.000 timer

Philips' LED teknologi forlænger dine produkters levetid op til 15.000 timer.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: White
- Materiale: Plastik

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Justerbart spothoved: Nej
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 110 °
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80

Diverse

- Specielt designet til: Funktionel
- Type: Downlight
- EyeComfort: Ja

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,152 kg
- Udskæringslængde: 15 cm
- Udskæringsbredde: 15 cm
- Højde: 4,7 cm
- Længde: 16,5 cm
- Indbygget afstand: 10,5 cm
- Bredde: 16,5 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Levetid: 15.000 t
- Samlet lysudbytte fra lampen: 1280
- Lysfarve: 4000
- 230V: 220-240
- Lampen er dæmpbar: Nej
- LED: Ja
- Pære med wattforbrug inkluderet: 16.5
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718696173695
- Nettovægt: 0,15 kg
- Bruttovægt: 0,19 kg
- Højde: 16,6 cm
- Længde: 18 cm
- Bredde: 5,6 cm
- Materialenummer (12NC): 915005806701



Udgivelsesdato:
2024-02-29
Version: 0.234

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com