

PHILIPS

Shan loftslampe,
12 W

Loftslamper

2.700 K

White

Sensor



8718699680534



Bevægelsessensor giver komfort og ekstra energibesparelse

Opnå bedre komfort, og spar samtidig energi. Philips LED loftslampe med bevægelsessensor er let at tænde og slukke ved hjælp af en sensor, så du slipper for at skulle lede efter kontakten, når du går ind eller ud af et rum. Takket være det brede registreringsområde og LED teknologi, der tænder med det samme, er lyset i dit hjem kun tændt, når du har brug for det.

Nem at benytte

- Denne lampe har en indbygget automatisk bevægelsessensor, som gør, at det tænder automatisk, når nogen går forbi.
- Nem installation

Førsteklasses kvalitet

- EyeComfort - lys, der er skånsomt for øjnene

Holdbarhed

- Energibesparende
- Lang levetid op til 15.000 timer

Vigtigste nyheder

Integreret bevægelsessensor

Nem installation

Slut med installationsproblemer. Lampen monteres eller hænges på væggen eller loftet og tilsluttes en stikkontakt – så er der lys.

EyeComfort

Dårlig lyskvalitet kan belaste øjnene. Mange af os bruger meget tid indendørs, og det er derfor vigtigere end nogensinde før at have ordentlig belysning i hjemmet. Vores produkter udsættes for strenge tests indenfor kriterier såsom flimren, strobe, blænding, farvegengivelse og dæmper-effekt for at sikre, at de lever op til EyeComfort-kravene. Philips LED-pærer leverer ikke blot komfortabel belysning, de bliver også ved med det gennem hele deres levetid og leverer dermed konstant lyskvalitet, lysudbytte og farve i mere end et årti. Skift til belysning, der er godt for dine øjne. De vil takke dig.

Energibesparende

Energibesparende – hvilket er godt for både elregningen og miljøet.

Lang levetid op til 15.000 timer

Philips' LED teknologi forlænger dine produkters levetid op til 15.000 timer.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Metal, Plastik

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 15.000
- Normeret levetid: 15.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 95

Diverse

- Specielt designet til: Køkken, Soveværelse, Spisestue, Garage, Stue, Kontor
- Styling: Moderne
- Type: Loftslamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstra funktioner: Sensor

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 108 mA

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,38 kg
- Samlet højde: 80 mm
- Samlet længde: 260 mm
- Samlet bredde: 260 mm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniske specifikationer

- Diameter: 260 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 1150
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Varmt hvidt lys
- 230V: AC 220-240
- Lampen er dæmpbar: Nej
- IP-kode: IP20 | Isoleret
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718699680534
- Nettovægt: 0,42 kg
- Bruttovægt: 0,54 kg
- Højde: 8,2 cm
- Længde: 30 cm
- Bredde: 30 cm



Udgivelsesdato:
2026-04-15
Version: 0.537

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com