

PHILIPS

Kerte 15 W T25 E14

LED

2.700 K

150 lm

15000 t



8718699771935



Sidste nye LED pære til hjemmet

Denne Philips LED pære udsender et smukt, særligt varmt lys, har ualmindelig lang levetid og bidrager straks mærkbart med energibesparelser. Denne lyskilde har en flammefarvet farvetemperatur og er det perfekte valg, hvis du ønsker en hyggelig atmosfære.

Vælg en enkel erstatning for dine gamle pærer

- Samme form og størrelse som en almindelig glødepære

Vælg en bæredygtig løsning

- Pærer med lang levetid – holder i op til 15 år

Belysning er mere end bare oplysning

- Til brug i køleskabe og fryserne

Vigtigste nyheder

Samme form og størrelse som en standard glødepære



Dette er en moderne belysningsløsning med energibesparende standard LED pære takket være det smukke design og de velkendte dimensioner. Den

perfekte bæredygtige erstatning for traditionelle standard glødepærer. Brad, reviw this copy again for all of these. Does not read well.

Klassificeret til en gennemsnitlig levetid på 15.000 timer



Med en levetid på op til 15.000 timer kan du reducere besværet ved ofte at skulle skifte pærer og nyde en perfekt belysningsløsning i mere end 15 år.

Pære til brug i apparater og særlige formål

Køleskabspærer fra Philips kan bruges i køleskabe, fryserne og lignende steder med lave driftstemperaturer. Udskift nemt dine pærer med en køleskabspære fra Philips med lang brugstid.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke retningsbestemt prisme pære
- Fatning: E14
- Pære finish: Mattered
- Dæmpbar: Nej
- Lyskildemateriale: Plast

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Omgivelsestemperaturområde: -20 til +45 °C
- Normeret levetid: 15.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja

Garanti

- Garantiperiode: 2 år

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Nominel lysstrøm: 150 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0.5 s
- Farvekode: 827 | CCT of 2700K
- Korreleret farvetemperatur (nom.): 2700
- Lysstrøm: 150 lm
- Værdi for stroboskopisk effekt (SVM): 0,4
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 88,00

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Andre egenskaber

- EU RoHS-godkendt: Ja

Emballageoplysninger

- EAN: 8718699771935
- EOC: 871869977193501
- Produktets titel: LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6

Effekt

- Effektfaktor (brøk): 0.4

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.4
- Spænding: 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 15
- Energimærket (EEL): F
- Effekt: 1,7
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 2

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 59 mm
- Samlet længde: 59 mm
- Samlet bredde: 25 mm

Nominelle værdier

- Nominel levetid: 15.000

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Diameter: 25 mm
- Pæreteknologi: LED
- EPREL registreringsnummer: 391879
- Lysstrømsmålingsreference: Sphere
- Dæmpbar: Nej
- Flimmerværdi (PstLM): 1
- Linjefrekvens: 50 to 60
- Fod: E14
- Kan det bruges i lukkede armaturer?
No

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718699771935
- Nettovægt: 0,01 kg
- Bruttovægt: 0,02 kg
- Højde: 12,7 cm
- Længde: 2,5 cm
- Bredde: 6,3 cm



Udgivelsesdato:
2026-05-13
Version: 0.540

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com