

PHILIPS

Kerte 40 W P45 E14

LED

2.700 K

470 lm

15000 t



8719514309845



Sidste nye LED pære til hjemmet

Philips LED matteret kerte pære giver en blødt, diffus lyseffekt og har en usædvanlig lang levetid. Denne pære har et rent og elegant design og passer perfekt til lysekroner med små (E14) fatninger.

Vælg en bæredygtig løsning

- Pærer med lang levetid – holder i op til 15 år

Skab det rette lys til hjemmet

- Perfekt til dekorative armaturer
- Enkel LED belysning til hverdagsbrug

Vigtigste nyheder

Klassificeret til en gennemsnitlig levetid på 15.000 timer



Med en levetid på op til 15.000 timer kan du reducere besværet ved ofte at

skulle skifte pærer og nyde en perfekt belysningsløsning i mere end 15 år.

Perfekt til dekorative armaturer



Moderne belysning i LED lys fra Philips til brug i dekorative armaturer som lysekroner, loftventilatorer, lightstrips til toiletbordet og søjlelamper.

Enkel LED belysning til hverdagsbrug

Philips LED til hverdagsbrug er den perfekte pære til basis belysning. Den giver det smukke lys og den pålidelige ydeevne, du forventer af Philips LED, til en fornuftig pris.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke retningsbestemt prisme pære
- Fatning: E14
- Pære finish: Mattered
- Dæmpbar: Nej
- Lyskildemateriale: Plast

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 15.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Nominel lysstrøm: 470 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Farvekode: 827 | CCT of 2700K
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 95

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Emballageoplysninger

- EAN: 8719514309845
- EOC: 871951430984503
- Produktets titel: LED 40W P45 E14 WW FR ND 1SRT4

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.51
- Spænding: AC 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 40
- Effekt: 4,9
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 5

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 88 mm
- Samlet længde: 88 mm
- Samlet bredde: 45 mm

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Pæreteknologi: LED

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514309845
- Nettovægt: 0,02 kg
- Bruttovægt: 0,03 kg
- Højde: 12,7 cm
- Længde: 4,6 cm
- Bredde: 6,3 cm



Udgivelsesdato:
2026-03-31
Version: 0.334

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com