

# PHILIPS


Panel loft, loftslampe,  
12 W, firkant

Loftslamper


2.700 K

Sort

Kan dæmpes



8719514326644



## LED panel, der dæmpes uden lysdæmper

Ind i mellem får du lyst til at ændre stemningen i omgivelserne, så den passer til det, du foretager dig. Med dette Philips SceneSwitch LED panel kan du let ændre belysningsindstillingen med din vægkontakt. Der kræves ingen lysdæmper eller ekstra installation.

### Designet til dagligstue og soveværelse

- Perfekt til afslapning og sociale aktiviteter

### Passer til din indretning

- Superslankt design

### Lyseffekt

- Ensartet lysfordeling

### Førsteklasses kvalitet

- EyeComfort - lys, der er skånsomt for øjnene
- Let at rengøre

# Vigtigste nyheder

## Perfekt til afslapning og sociale aktiviteter

Stuen er hjertet i ethvert hjem – et sted, hvor familier samles for at slappe af, og gæster hygger sig. Belysning til dagligstue og soveværelse skal være fleksibelt og nemt at justere til de forskellige former for brug i løbet af dagen. Omhyggelig placering af forskellige lyskilder og spil med lag af lys hjælper med at skabe en fornemmelse af plads og give rummet en varm og indbydende atmosfære.

## Superslankt design

Det slanke design er ideelt til lavloftede rum, fordi det går ud i ét med overfladen.

## Ensartet lysfordeling

Kast lys over dine rum på en jævn og ensartet måde.

## EyeComfort

Dårlig lyskvalitet kan belaste øjnene. Mange af os bruger meget tid indendørs, og det er derfor vigtigere end nogensinde før at have ordentlig belysning i hjemmet. Vores produkter udsættes for strenge tests indenfor kriterier såsom flimren, strobe, blænding, farvegengivelse og dæmper-effekt for at sikre, at de lever op til EyeComfort-kravene. Philips LED-pærer leverer ikke blot komfortabel belysning, de bliver også ved med det gennem hele deres levetid og leverer dermed konstant lyskvalitet, lysudbytte og farve i mere end et årti. Skift til belysning, der er godt for dine øjne. De vil takke dig.

## Let at rengøre

Bløde og rengøringsvenlige materialer sikrer, at dit hjem altid ser flot ud fra gulv til loft.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Dæmpbar: Ja

## Design og finish

- Farve: Sort
- Materiale: Metal, Plastik

## Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 20.000
- Normeret levetid: 20.000

## Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

## Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 91

## Diverse

- Specielt designet til: Køkken, Soveværelse, Spisestue, Garage, Stue, Kontor
- Styling: Moderne
- Type: Loftslamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstra funktioner: Dæmpbar

## Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 98 mA

### Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,8 kg
- Samlet højde: 42 mm
- Samlet længde: 300 mm
- Samlet bredde: 300 mm

### Service

- Garanti: 5 år

### Tekniske specifikationer

- Samlet lysudbytte fra lampen: 1100
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Varmt hvidt lys
- 230V: AC 220-240
- IP-kode: IP20 | Isoleret
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret

### Pæren

- Opgraderbar software: Nej

### Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

### Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514326644
- Nettovægt: 0,74 kg
- Bruttovægt: 0,98 kg
- Højde: 31,7 cm
- Længde: 6 cm
- Bredde: 31,1 cm



Udgivelsesdato:  
2026-04-15  
Version: 0.322

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)