

PHILIPS

Doris loftslampe 6
W

Udendørslamper


4.000 K

White

Vandafvisende



8719514417939



Skab din egen stil med lys

Philips Doris i hvid giver et moderne look til dit udendørsområde. Den stilfulde lampe giver din indgang et køligt hvidt lys i høj kvalitet.

Bæredygtige løsninger til lys

- Lang levetid op til 15.000 timer

Avanceret LED belysning

- LED belysning af høj kvalitet

Førsteklasses kvalitet

- Materialer af høj kvalitet

Designet til udendørs

- IP54 – vejrbestandig

Lys af høj kvalitet

- Køligt hvidt lys 4000 K

Vigtigste nyheder

Lang levetid op til 15.000 timer



Pålideligt LED lys af høj kvalitet holder op til 15.000 timer. Du kan få ro i sindet ved at vide, at du ikke behøver bekymre dig om vedligeholdelse i årevis, mens du nyder det perfekte lys i haven hver aften.

LED belysning af høj kvalitet



Dette LED lys bruger en unik teknologi udviklet af Philips. Den tænder med det samme og producerer et optimalt lysudbytte, der får de levende farver frem i din have.

Materialer af høj kvalitet



Denne udendørslampe fra Philips er fremstillet af materialer af høj kvalitet med en flot finish. Det sikrer et solidt og langtidsholdbart produkt, som er modstandsdygtigt over for korrosion og belægnings under alle vejrforhold

IP54 – vejrbestandig

Denne Philips udendørslampe er specielt designet til fugtige udendørsmiljøer og er blevet testet grundigt for at sikre, at den er vandafvisende. Dens IP54-klassificering betyder, at den er blevet certificeret til at tilbyde indtrængningsbeskyttelse mod støv og vandsprøjt – perfekt til almindelig udendørsbrug.

Køligt hvidt lys 4000 K



Vidste du, at forskellige nuancer af hvidt lys identificeres ved forskellige farvetemperaturer, målt i Kelvin (K)? Lavere farvetemperaturer giver et varmt, hyggeligt hvidt lys, mens højere farvetemperaturer giver et køligt, mere energigivende hvidt lys. Denne lampe producerer et køligt hvidt lys ved 4000 K.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Metal, Plastik

Holdbarhed

- Normeret levetid: 15.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Rust- og støvfrit: Ja
- click!FIX-beslag: Ja
- Kompatibel med alle lysdæmpere: Nej
- Dag og nat-sensor: Nej
- Retningsbestemte lysstråler: Ja
- Dæmpbar: Nej
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- FFP - Frustration Free Pack: Nej
- Vandtæt: Ja
- Integreret LED: Ja
- Bevægelses- og dag/nat-sensor: Nej
- Bevægelsessensor: Nej
- Bærbar: Nej
- Fjernbetjening inkluderet: Nej
- Kan frit drejes i alle retninger: Nej
- Solenergi: Nej
- Vipbart hoved (op-ned): No
- USB-opladning: Nej
- Midtpunkt: Nej
- Stiktype: No plug

Haveområde

- Haveområde: Have og veranda

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 4000 K

Diverse

- Specielt designet til: Have, Patio
- Styling: Moderne
- Type: Loftslamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstra funktioner: Vandafvisende

Strømforbrug

- Effekt: 6

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,26 kg
- Samlet højde: 70 mm
- Samlet længde: 220 mm
- Samlet bredde: 220 mm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniske specifikationer

- Samlet lysudbytte fra lampen: 640
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Køligt hvidt lys
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: E
- IP-kode: IP54 | Beskyttet mod støvansamling og stænksikker
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet
- Udskiftelig lyskilde: Nej

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514417939
- Nettovægt: 0,26 kg
- Bruttovægt: 0,53 kg
- Højde: 28 cm
- Længde: 9 cm
- Bredde: 28 cm



Udgivelsesdato:
2026-05-13
Version: 0.289

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com