

# PHILIPS

Filament pære, klar  
60 W A60 E27 x 2

LED

4.000 K

850 lm

15.000 timer



8719514450912



## Klart LED lys med fremragende lyskvalitet

LED pærer fra Philips udsender et smukt, varmt hvidt lys, har ualmindelig lang levetid og bidrager til mærkbare energibesparelser med det samme. Denne pære har et rent og elegant design – en perfekt erstatning til dine klare glødepærer.

**Skab det rette lys til hjemmet**

- Perfekt til almen rumbelysning

# Vigtigste nyheder

## Perfekt til almen belysning



Moderne belysning med standard LED pærer fra Philips til alsidig belysning, perfekt til almen rumbelysning.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke retningsbestemt pære
- Fatning: E27
- Pære finish: Klar
- Dæmpbar: Nej
- Lyskildemateriale: Glas

## Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 20.000
- Normeret levetid: 15.000

## Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja

## Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 4000 K
- Nominel lysstrøm: 850 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Farvekode: 840 | CCT of 4000K
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 121

## Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

## Emballageoplysninger

- EAN: 8719514450912
- EOC: 871951445091200
- Produktets titel: LED classic 60W A60 E27 CW CLND 2CT/6 EC

## Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.51
- Spænding: 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 60
- Energimærket (EEL): E
- Effekt: 7
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 7

## Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 106 mm
- Samlet længde: 106 mm
- Samlet bredde: 60 mm

## Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Pæreteknologi: LED
- EPREL registreringsnummer: 1825164

## Pæren

- Opgraderbar software: Nej

## Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

**Emballagemål og -vægt**

- EAN/UPC – produkt: 8719514450912
- Nettovægt: 0,07 kg
- Bruttovægt: 0,1 kg
- Højde: 12 cm
- Længde: 6,7 cm
- Bredde: 13,6 cm



Udgivelsesdato:  
2026-04-15  
Version: 0.302

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)